


Platina de montagem | Armários de montagem na parede, AMP



A placa de montagem em aço contribui para acelerar a montagem do armário, uma vez que pode ser trabalhada facilmente e equipada com componentes antes de ser montada.

CARACTERÍSTICAS

Descrição: Platina de montagem standard para armários murais. Todos os tamanhos acima de 800 mm, são reforçadas por bordas dobradas. Ao utilizar o acessório AMG, a posição da placa de montagem pode ser ajustado a qualquer profundidade. Este acessório não é adequado para armários AFS, por favor, consulte o catálogo de substituição e peças de reposição.

Material: Chapa de aço galvanizado.

Quantidade por embalagem: 1 unidade.

Não adequado para armários AFS.

Espessura: 2mm
Acabamento: Galvanizado
Material: Aço Macio

ESPECIFICAÇÕES

Table 1/2

Número de catálogo	Altura	Largura	Profundidade	Tamanho do painel	Material do gabinete
AMP06050	600mm	500mm	2mm	570 x 450mm	Aço Macio
AMP02525	250mm	249mm	2mm	220 x 200mm	Aço Macio
AMP05040	500mm	350mm	2mm	470 x 350mm	Aço Macio
AMP05030	500mm	299mm	2mm	470 x 250mm	Aço Macio
AMP02520	250mm	199mm	2mm	220 x 150mm	Aço Macio
AMP04030	400mm	299mm	2mm	370 x 250mm	Aço Macio
AMP06060	600mm	599mm	2mm	570 x 550mm	Aço Macio
AMP03025	300mm	249mm	2mm	270 x 200mm	Aço Macio
AMP04040	400mm	400mm	2mm	370 x 350mm	Aço Macio
AMP03030	300mm	299mm	2mm	270 x 250mm	Aço Macio

Número de catálogo	Altura	Largura	Profundidade	Tamanho do painel	Material do gabinete
AMP03525	350mm	249mm	2mm	320 x 200mm	Aço Macio
AMP07050	700mm	500mm	2mm	670 x 450mm	Aço Macio
AMP03040	300mm	400mm	2mm	270 x 350mm	Aço Macio
AMP04060	400mm	599mm	2mm	370 x 550mm	Aço Macio
AMP03060	300mm	599mm	2mm	270 x 550mm	Aço Macio
AMP06080	600mm	799mm	2mm	570 x 750mm	Aço Macio
AMP06040	600mm	400mm	2mm	570 x 350mm	Aço Macio
AMP03080	300mm	799mm	2mm	270 x 750mm	Aço Macio
AMP05050	500mm	500mm	2mm	470 x 450mm	Aço Macio
AMP04050	400mm	500mm	2mm	370 x 450mm	Aço Macio

Table 2/2

Número de catálogo	Altura	Largura	Profundidade	Tamanho do painel	Material do gabinete
AMP02020	200mm	199mm	2mm	170 x 150mm	Aço Macio
AMP10060	1000mm	599mm	12mm	970 x 550mm	Aço Macio
AMP12100	1200mm	999mm	12mm	1170 x 950mm	Aço Macio
AMP08060	800mm	599mm	12mm	770 x 550mm	Aço Macio
AMP12080	1200mm	799mm	12mm	1170 x 750mm	Aço Macio
AMP08120	800mm	1199mm	12mm	770 x 1150mm	Aço Macio
AMP12060	1200mm	599mm	12mm	1170 x 550mm	Aço Macio
AMP03120	300mm	1199mm	12mm	270 x 1150mm	Aço Macio
AMP10080	1000mm	799mm	12mm	970 x 750mm	Aço Macio
AMP03100	300mm	999mm	12mm	270 x 950mm	Aço Macio
AMP08080	800mm	799mm	12mm	770 x 750mm	Aço Macio
AMP12120	1200mm	1199mm	12mm	1170 x 1150mm	Aço Macio
AMP08040	800mm	400mm	12mm	770 x 350mm	Aço Macio
AMP10120	1000mm	1199mm	12mm	970 x 950mm	Aço Macio
AMP14100	1400mm	999mm	12mm	1370 x 950mm	Aço Macio
AMP10100	1000mm	999mm	12mm	970 x 950mm	Aço Macio

DETALHES ADICIONAIS DO PRODUTO

Não adequado para armários AFS.

AVISO

Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.



O nosso forte portfólio de marcas:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE