

Perfil de montagem | Armários de instalação no solo, CLPF



Os perfis de montagem podem ser fixados em todas as direções, proporcionando flexibilidade total para a montagem de acessórios, componentes e outros equipamentos.

CARACTERÍSTICAS

Descrição: Os sistemas de perfis CLPF têm 40 mm de largura e 25 mm de altura, podendo montar-se em todas as direções da estrutura do armário. Também pode usar-se em combinação com os perfis CLPK e VB. Rodando o perfil, pode utilizar-se como perfil CP 20/40 standard em combinação com uma porca deslizante CLM 40/6, e montar o material que necessitar no fundo do armário. Os perfis, uma vez montados dentro do armário ficam nivelados com a estrutura do armário. Possui 2 filas de furos para a fixação de porcas enjauladas ou parafusos auto-roscantes. Para obter perfis com larguras de 90 mm podem-se montar dois perfis um ao lado do outro.

Material: Aço zincado.

Quantidade por embalagem: 4 perfis, incluindo click-in para fixação.

Espessura: 1.5mm
Material: Aço Macio
Acabamento: Chapa de Aço Zincada

ESPECIFICAÇÕES

Número de catálogo	Altura	Largura	Profundidade	Altura do invólucro compatível	Largura do invólucro compatível	Compatible Enclosure Depth
CLPF2000	40mm	1925mm	25mm	2000mm min	2000mm min	2000mm min
CLPF2200	40mm	2125mm	25mm	2200mm min	2200mm min	2200mm min
CLPF600	40mm	525mm	25mm	600mm min	600mm min	600mm min
CLPF300	40mm	225mm	25mm	300mm min	300mm min	300mm min
CLPF1200	40mm	1125mm	25mm	1200mm min	1200mm min	1200mm min

Número de catálogo	Altura	Largura	Profundidade	Altura do invólucro compatível	Largura do invólucro compatível	Compatible Enclosure Depth
CLPF1400	40mm	1325mm	25mm	1400mm min	1400mm min	1400mm min
CLPF1600	40mm	1525mm	25mm	1600mm min	1600mm min	1600mm min
CLPF800	40mm	725mm	25mm	800mm min	800mm min	800mm min
CLPF500	40mm	425mm	25mm	500mm min	500mm min	500mm min
CLPF1800	40mm	1725mm	25mm	1800mm min	1800mm min	1800mm min
CLPF1000	40mm	925mm	25mm	1000mm min	1000mm min	1000mm min
CLPF400	40mm	325mm	25mm	400mm min	400mm min	400mm min

AVISO

Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.



O nosso forte portefólio de marcas:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE