

Porta parcial | Armários de instalação no solo, DP

As portas parciais permitem diversas configurações diferentes e facilmente acessíveis de compartimentos separados, dentro do armário.



CARACTERÍSTICAS

Descrição: Para dividir o frontal do armário em várias secções, é necessário um divisor CDH/CDHK. Equipado com fechadura DIN de 3 mm (1 fechadura até 400 mm de altura, mais de 400 mm leva 2 fechaduras).

Material: Chapa de aço de 1.75 mm.

Acabamento: Pintura electrostática a pó em RAL 7035 com acabamento texturado.

Protecção: Cumpre com IP 44.

Quantidade por embalagem: 1 Porta com dobradiças, fechaduras e material de montagem.

Requisitos de montagem: Adicione o CDH para quadros MC e use o CDHK para quadros MK. Use DPC / DPCV para os painéis superior e inferior.

Material:	Aço Macio
Acabamento:	Pintura electrostática com Acabamento Texturado
Cor:	Light Gray
Código de cor:	RAL 7035

ESPECIFICAÇÕES

Table 1/2

Número de catálogo	Altura	Largura	Profundidade	Família de produtos	Material do gabinete
DP01504R5	150mm	400mm	17mm	Free-Standing	Aço Macio
DP01506R5	150mm	600mm	17mm	Free-Standing	Aço Macio
DP01508R5	150mm	800mm	17mm	Free-Standing	Aço Macio
DP02004R5	200mm	400mm	17mm	Free-Standing	Aço Macio
DP02006R5	200mm	600mm	17mm	Free-Standing	Aço Macio
DP02008R5	200mm	800mm	17mm	Free-Standing	Aço Macio
DP02504R5	250mm	400mm	17mm	Free-Standing	Aço Macio
DP02506R5	250mm	600mm	17mm	Free-Standing	Aço Macio
DP02508R5	250mm	800mm	17mm	Free-Standing	Aço Macio
DP03004R5	300mm	400mm	17mm	Free-Standing	Aço Macio
DP03006R5	300mm	600mm	17mm	Free-Standing	Aço Macio
DP03008R5	300mm	800mm	17mm	Free-Standing	Aço Macio
DP04004R5	400mm	400mm	17mm	Free-Standing	Aço Macio
DP04006R5	400mm	600mm	17mm	Free-Standing	Aço Macio
DP04008R5	400mm	800mm	17mm	Free-Standing	Aço Macio
DP05004R5	500mm	400mm	17mm	Free-Standing	Aço Macio
DP05006R5	500mm	600mm	17mm	Free-Standing	Aço Macio
DP05008R5	500mm	800mm	17mm	Free-Standing	Aço Macio
DP06004R5	600mm	400mm	17mm	Free-Standing	Aço Macio
DP06006R5	600mm	600mm	17mm	Free-Standing	Aço Macio

Table 2/2

Número de catálogo	Altura	Largura	Profundidade	Família de produtos	Material do gabinete
DP06008R5	600mm	800mm	17mm	Free-Standing	Aço Macio
DP08006R5	800mm	600mm	17mm	Free-Standing	Aço Macio
DP08008R5	800mm	800mm	17mm	Free-Standing	Aço Macio
DP10006R5	1000mm	600mm	17mm	Free-Standing	Aço Macio
DP10008R5	1000mm	800mm	17mm	Free-Standing	Aço Macio
DP12006R5	1200mm	600mm	17mm	Free-Standing	Aço Macio
DP12008R5	1200mm	800mm	17mm	Free-Standing	Aço Macio

AVISO

Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.



©2026 nVent. All nVent marks and logos are owned or licensed by nVent Services GmbH or its affiliates. All other trademarks are the property of their respective owners. nVent reserves the right to change specifications without notice.

This document is system-generated.