

# Perfil da secção para a entrada de cabos, SCE



Este perfil de secção de encaixe tem uma junta previamente montada para vedar o espaço vazio à volta dos cabos encaminhados pelas placas inferiores, que mantêm o nível de proteção do armário.

## CARACTERÍSTICAS

Descrição: Para vedar a entrada do cabo entre as placas passa-cabos. Forma um vedante apertado à volta dos cabos e preenche folgas para evitar a entrada de poeiras. A espuma está pré-montada no perfil da secção que pode ser facilmente montado nas placas inferiores graças à sua solução de fixação de encaixe. Uma alternativa ao kit da junta da placa inferior BG01.

Material: Perfil de secção de PVC extrudido. Junta: espuma adesiva com secção transversal de 30 x 25 mm.

Quantidade por embalagem: 1 conjunto composto por 2 perfis de secção de encaixe com borracha esponjosa.

**Material:** PVC  
**Acabamento:** Smooth Matte  
**Cor:** Black  
**Espessura:** 1.2mm

## ESPECIFICAÇÕES

| Número de catálogo | Altura | Largura | Profundidade | Material do gabinete | For Mounting         |
|--------------------|--------|---------|--------------|----------------------|----------------------|
| SCE1000            | 30mm   | 1000mm  | 20mm         | PVC                  | In Depth             |
| SCE1200            | 30mm   | 1200mm  | 20mm         | PVC                  | In Depth             |
| SCE600             | 30mm   | 600mm   | 20mm         | PVC                  | In Depth             |
| SCE800             | 30mm   | 800mm   | 20mm         | PVC                  | In Depth             |
| SCE1000R           | 30mm   | 1000mm  | 20mm         | PVC                  | In Rearmost Position |
| SCE1200R           | 30mm   | 1200mm  | 20mm         | PVC                  | In Rearmost Position |
| SCE600R            | 30mm   | 600mm   | 20mm         | PVC                  | In Rearmost Position |
| SCE800R            | 30mm   | 800mm   | 20mm         | PVC                  | In Rearmost Position |

## AVISO

Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em [www.nVent.com](http://www.nVent.com) e com nossos

representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.



©2026 nVent. All nVent marks and logos are owned or licensed by nVent Services GmbH or its affiliates. All other trademarks are the property of their respective owners. nVent reserves the right to change specifications without notice.

This document is system-generated.