

BSZ-SU betongskruv, EG, 10 mm borrspetsdiameter, 100 mm skruv

KATALOGNUMMER

BSZSU10100EG

DESIGN

Brandklass R30-R120 för konstruktion av förankringar vid exponering för brand

ETA godkänd för fastsättning i sprucken och intakt betong

Godkänd för användning i Seismic design kategori C1 (alla storlekar)

Godkänd för användning i Seismic design kategori C2 (för borrdiameter 8 mm och mer)

Flyttningabara ankare är idealiska för tillfälliga fastsättningar

Atlantis finish har överlägset korrosionsskydd (upp till C3-miljö enligt EN ISO 9223 och 9224)

Atlantis finish är lämplig för utomhusinstallation



PRODUKTATTRIBUT

Artikelnummer: 402650

Material: Stål

Yta: Elförzinkat

Borrdiameter: 10mm

Skruvlängd (L): 100mm

Inbäddningsdjup: 85 mm


A.: 15 mm

Vridmoment (TQ): 30 N·m

Karakteristiska axiella laster från ETA-20/0046

Artikelnummer	Sprucken Betong C20/25	Icke sprucken betong C20/25	Standard bädddjup
BSZSU06040xx	1.81 kN	1.98 kN	35 mm
BSZSU06050xx	1.81 kN	1.98 kN	35 mm
BSZSU08070xx	5.88 kN	8.41 kN	65 mm
BSZSU10100xx	8.99 kN	12.85 kN	85 mm
BSZSU10120xx	8.99 kN	12.85 kN	85 mm
BSZSU12110xx	12.51 kN	17.87 kN	105 mm

DIAGRAMS



VARNING

nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.

North America

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical

Support

Europe

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

Europe

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



©2026 nVent. Alla nVent-märken och -logotyper ägs eller licensieras av nVent Services GmbH eller dess närstående bolag. Alla andra varumärken tillhör respektive ägare. nVent förbehåller sig rätten att ändra specifikationer utan föregående meddelande.

This document is system-generated.

