

Placa inferior aço inoxidável, CBPS

Uma placa inferior dividida oferece uma solução flexível de cablagem e elimina a necessidade de recorrer a passacabos individuais. O nível de proteção é mantido utilizando uma junta em separado.

CARACTERÍSTICAS

Descrição: Embutida no lugar da placa inferior permite a entrada direta dos cabs. Para alcançar a perfeita estanqueidade s usar o kit BG01.

Material: Aço inoxidável polido AISI 304 / AISI 316L.

Placas inferiores: 1,5 mm.

Acabamento: Aço inoxidável polido a 400.

Quantidade por embalagem: 1 Kit de 2 placas de fundo.

Espessura: 1.5mm
Acabamento: Polido

ESPECIFICAÇÕES

Número de catálogo	Altura	Largura	Profundidade	Material do gabinete	Material
CBPS1050	25mm	1000mm	500mm	Aço inoxidável	Stainless Steel 304
CBPS0860	25mm	800mm	600mm	Aço inoxidável	Stainless Steel 304
CBPS0860-316	25mm	800mm	600mm	Aço inoxidável	Stainless Steel 316
CBPS0850-316	25mm	800mm	500mm	Aço inoxidável	Stainless Steel 316
CBPS0650	25mm	600mm	500mm	Aço inoxidável	Stainless Steel 304
CBPS0640-316	25mm	600mm	400mm	Aço inoxidável	Stainless Steel 316
CBPS1040	25mm	1000mm	400mm	Aço inoxidável	Stainless Steel 304
CBPS0850	25mm	800mm	500mm	Aço inoxidável	Stainless Steel 304
CBPS1040-316	25mm	1000mm	400mm	Aço inoxidável	Stainless Steel 316
CBPS0840-316	25mm	800mm	400mm	Aço inoxidável	Stainless Steel 316
CBPS0840	25mm	800mm	400mm	Aço inoxidável	Stainless Steel 304
CBPS0650-316	25mm	600mm	500mm	Aço inoxidável	Stainless Steel 316
CBPS0640	25mm	600mm	400mm	Aço inoxidável	Stainless Steel 304
CBPS1050-316	25mm	1000mm	500mm	Aço inoxidável	Stainless Steel 316
CBPS1060	25mm	1000mm	600mm	Aço inoxidável	Stainless Steel 304

Número de catálogo	Altura	Largura	Profundidade	Material do gabinete	Material
CBPS0660-316	25mm	600mm	600mm	Aço inoxidável	Stainless Steel 316
CBPS1060-316	25mm	1000mm	600mm	Aço inoxidável	Stainless Steel 316
CBPS0660	25mm	600mm	600mm	Aço inoxidável	Stainless Steel 304

DETALHES ADICIONAIS DO PRODUTO

Para caixas de 1200 mm e 1600 mm de largura 2x600 mm, 2x800 mm e 2 placas de fundo.

AVISO

Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.



O nosso forte portefólio de marcas:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE