


Placa inferior aço inoxidável, CBPS



Uma placa inferior dividida oferece uma solução flexível de cablagem e elimina a necessidade de recorrer a passacabos individuais. O nível de proteção é mantido utilizando uma junta em separado.

CARACTERÍSTICAS

Descrição: Embutida no lugar da placa inferior permite a entrada direta dos cabos. Para alcançar a perfeita estanqueidade s usar o kit BG01.

Material: Aço inoxidável polido AISI 304 / AISI 316L.

Placas inferiores: 1,5 mm.

Acabamento: Aço inoxidável polido a 400.

Quantidade por embalagem: 1 Kit de 2 placas de fundo.

Acabamento: Polido
Espessura: 1.5mm

ESPECIFICAÇÕES

Número de catálogo	Altura	Largura	Profundidade	Material do gabinete	Material
CBPS0640	25mm	600mm	400mm	Aço inoxidável	Stainless Steel 304
CBPS0640-316	25mm	600mm	400mm	Aço inoxidável	Stainless Steel 316
CBPS0650	25mm	600mm	500mm	Aço inoxidável	Stainless Steel 304
CBPS0650-316	25mm	600mm	500mm	Aço inoxidável	Stainless Steel 316
CBPS0660	25mm	600mm	600mm	Aço inoxidável	Stainless Steel 304
CBPS0660-316	25mm	600mm	600mm	Aço inoxidável	Stainless Steel 316
CBPS0840	25mm	800mm	400mm	Aço inoxidável	Stainless Steel 304
CBPS0840-316	25mm	800mm	400mm	Aço inoxidável	Stainless Steel 316
CBPS0850	25mm	800mm	500mm	Aço inoxidável	Stainless Steel 304
CBPS0850-316	25mm	800mm	500mm	Aço inoxidável	Stainless Steel 316
CBPS0860	25mm	800mm	600mm	Aço inoxidável	Stainless Steel 304
CBPS0860-316	25mm	800mm	600mm	Aço inoxidável	Stainless Steel 316
CBPS1040	25mm	1000mm	400mm	Aço inoxidável	Stainless Steel 304
CBPS1040-316	25mm	1000mm	400mm	Aço inoxidável	Stainless Steel 316

Número de catálogo	Altura	Largura	Profundidade	Material do gabinete	Material
CBPS1050	25mm	1000mm	500mm	Aço inoxidável	Stainless Steel 304
CBPS1050-316	25mm	1000mm	500mm	Aço inoxidável	Stainless Steel 316
CBPS1060	25mm	1000mm	600mm	Aço inoxidável	Stainless Steel 304
CBPS1060-316	25mm	1000mm	600mm	Aço inoxidável	Stainless Steel 316

DETALHES ADICIONAIS DO PRODUTO

Para caixas de 1200 mm e 1600 mm de largura 2x600 mm, 2x800 mm e 2 placas de fundo.

AVISO

Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.

