

nVent LENTON Interlok Grommet



The nVent LENTON Grommet is used in conjunction with the nVent LENTON Bolted Form Mount and nVent LENTON Toggle Form Mount. These Grommets are used to secure nVent LENTON Interlok Grout-Fill Coupler variants in repeatable locations in the formwork. Once a Grout-Fill Coupler is placed over a Grommet, the Form Mount bolt is tightened, which expands the outside diameter of the Grommet, thus holding the Grout-Fill Coupler in place.

CARACTERÍSTICAS

Color-coded for the appropriate coupler size

Durable and reusable

Material: Polyester Urethane

ESPECIFICAÇÕES

Table 1/2

Número de catálogo	Número do artigo	Diâmetro 1 (Ø1)	Diâmetro 2 (Ø2)	Length (L)	Para uso com	Cor
LK307A	145811	46 mm	19 mm	52mm	LK5, LK6, LK7	Blue
LK308A	145812	49 mm	19 mm	52mm	LK8	Vermelho
LK320A		43 mm	19 mm	51mm	LK20	Yellow
LK316A		40 mm	19 mm	51mm	LK16	Black
LK309A	145813	52 mm	19 mm	52mm	LK9	Black
LK310A	145814	57 mm	19 mm	52mm	LK10	Yellow
LK311A	145815	60 mm	19 mm	52mm	LK11	Blue
LK314A	145816	67 mm	19 mm	52mm	LK12, LK40, LKT14	Vermelho
LK318A	145817	83 mm	19 mm	52mm	LKT18, LKT50	Black

Table 2/2


Número de catálogo	Número do artigo	Peso unitário	Quantidade por embalagem
LK307A	145811	0.08 kg	
LK308A	145812	0.09 kg	

Número de catálogo	Número do artigo	Peso unitário	Quantidade por embalagem
LK320A		0.15 kg	1
LK316A		0.12 kg	1
LK309A	145813	0.11 kg	
LK310A	145814	0.13 kg	
LK311A	145815	0.15 kg	
LK314A	145816	0.22 kg	1
LK318A	145817	0.5 kg	1

DETALHES ADICIONAIS DO PRODUTO

Prior to installation, please read and understand the detailed instructions and safety notices provided in the nVent LENTON Interlok Instruction Manual.

DIAGRAMAS



AVISO

Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.

América do Norte

+1 800 753 9221
Opção 1 – Apoio ao cliente
Opção 2 – Assistência
técnica

Europa

Países Baixos:
+31 800-0200135
França:
+33 800 901 793

Europa

Alemanha:
800 1890272
Outros países:
+31 13 5835404

APAC

Xangai:
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney:
+61 2 9751 8500



O nosso forte portfólio de marcas:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE