

Hurtig M10 bjelkeklammer med trykk-for-montering-teknologi, 3-10 mm flenstykk.



KATALOGNUMMER

CRLBM10EG

DESIGN

Förtillverkade montage lyfts och låses enkelt på plats, ekonomiskt och tidseffektivt

Enkel konstruktion för fasttryckning gör att installatören smidigt kan trycka den gängade stången genom monteringshålet och som omedelbart håller fast konstruktionen i läge

Låsmuttern kan dras åt för hand för låsning av stången på plats

Fungerar med vissa gängskador och grader på den gängade stången

Uppfyller amerikansk federal specification WW-H-171 (Typ 23), Manufacturers Standardization Society (MSS)
ANSI®/MSS-SP-58 (Typ 19 och 23)



PRODUKTATTRIBUT

Artikelnummer: 390002

Material: Gjutjärn

Yta: Elförzinkat

Stångstorlek (RS): M10

Flänstjocklek (FT): 3 - 10 mm

Höjd (H): 30 mm

Längd (L): 52.3mm

Bredd (W): 25.3 mm

A.: 24.9 mm

Statisk belastning 1 (F1): 1100N

Statisk belastning 2 (F2): 2200N


NB/DN: 100 Max

Rörstorlek: 4" Max

YTTERLIGARE PRODUKTINFORMATION

Statisk last 1 gäller för 1/8" to 3/16" (3 mm till 5 mm) flänstjocklek. Statisk last 2 avser 1/4" to 3/8" (6 mm till 10 mm) flänstjocklek.

DIAGRAMS



VARNING

nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.

North America

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical

Support

Europe

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

Europe

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



©2026 nVent. Alla nVent-märken och -logotyper ägs eller licensieras av nVent Services GmbH eller dess närliggande bolag. Alla andra varumärken tillhör respektive ägare. nVent förbehåller sig rätten att ändra specifikationer utan föregående meddelande.

This document is system-generated.

nVent.com/ENDD1

