

Klämma för kabel/Rör, 42 mm max ytterdiameter



KATALOGNUMMER

K20

DESIGN

Stödjer slang från stag, vajer eller fläns

Kan även användas för flexibla metallrör, armerad kabel, flyttbara kablar, kontrollrör och kommunikationskabel

Finns för EMT, rigid, ENT, IMT, MC/AC och aluminiumslang

Inga monteringsverktyg behövs



PRODUKTATTRIBUT

Artikelnummer: 170690

Material: Fjäderstål

Yta: nVent CADDY Armour

Ytterdiameter (OD): 42 mm Max

Statisk belastning 1 (F1): 220N

Statisk belastning 2 (F2): 445N

Statisk belastning 3 (F3): 100N


YTTERLIGARE PRODUKTINFORMATION

Kan kräva avsedd pendelvajer/stång enligt EC311. Kontakta lokal myndighet.

Endast för horisontell tillämpning vid montering av slang.

Delnummer	Ytterdiameter	Flänstjocklek
K12	16 mm - 22 mm	3 mm - 7 mm
K12	14 mm - 20 mm	8 mm - 10 mm
K12	12 mm - 19 mm	11 mm - 13 mm
K16	24 mm - 28 mm	3 mm - 7 mm
K16	20 mm - 26 mm	8 mm - 10 mm
K16	19 mm - 24 mm	11 mm - 13 mm
K20	28 mm - 40 mm	3 mm - 7 mm
K20	26 mm - 38 mm	8 mm - 10 mm
K20	21 mm - 35 mm	11 mm - 13 mm

DIAGRAMS



VARNING

nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.

North America

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical

Support

Europe

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

Europe

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



©2026 nVent. Alla nVent-märken och -logotyper ägs eller licensieras av nVent Services GmbH eller dess närstående bolag. Alla andra varumärken tillhör respektive ägare. nVent förbehåller sig rätten att ändra specifikationer utan föregående meddelande.

This document is system-generated.

