

nVent CADDY Pyramid universalstøtte, 140 mm x 102 mm

KATALOGNUMMER

PBU6M



DESIGN

Rostfria fångstmuttrar möjliggör anpassade fästmetoder mot stödets fot inklusive enkel infästning av rostfritt stålstag, gängad stång eller andra projektspecifika produkter

Skumbotten erbjuder en gränsyta med låg nötning för bättre skydd av takbeklädnaden

Kompatibel med taktytor inklusive plywood, bitumen, plåt och sprayskum

Ger utmärkt lastfördelning även vid varierande taktytor

Många storlekar och lastklassningar ger möjlighet att skräddarsy lösningen efter behov

Inkluderar fyrkantiga hål för att skapa en H-ram med ett 12" (305 mm) korsstöd (endast PBU16)

Foten är tillverkad i UV-stabiliserad termoplast

PRODUKTATTRIBUT

Artikelnummer: 360495

Material: Polyuretan;Polypropylen;Rostfritt stål 18-8 (EN 1.4305)

Temperatur: -45 to 65 °C

Säkerhetsfaktor för statisk belastning: 3:01

Längd 1 (L1): 140 mm

Längd 2 (L2): 196 mm

Höjd (H): 102 mm

Bredd (W): 150 mm

Trådstorlek (TS): M10

Antal hål: 3

A.: 114 mm




B.: 57 mm

Ytområde: 26452mm²

Statisk belastning: 1330N

Enhetsvikt: 0.3 kg

DIAGRAMS



VARNING

nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.

North America

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical

Support

Europe

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

Europe

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



©2026 nVent. Alla nVent-märken och -logotyper ägs eller licensieras av nVent Services GmbH eller dess närliggande bolag. Alla andra varumärken tillhör respektive ägare. nVent förbehåller sig rätten att ändra specifikationer utan föregående meddelande.

This document is system-generated.

