


# nVent CADDY Pyramid Utrustningsstöd ramförlängningssats

KATALOGNUMMER

**PEKEF**



## DESIGN

Anpassad utrustning som bär upp längder kan skapas genom infästning av nVent CADDY Pyramid förlängningssats i serie till en nVent CADDY Pyramid utrustningsstödsats

I satsen ingår två stolpfotmontage, ram och utrustningsstödklämmor för enkel infästning mot en nVent CADDY Pyramid utrustningsstödsats

Fyrkantrör och krysstag ger utmärkt last- och avlänkningskapacitet över standardstödprofiler

Monteras och justeras till rätt storlek och höjd av en person med ett verktyg

Innovativt tvärstag och utrustningsstödklämmor ger snabb montering

Integrerad skumdyna ger mjuk yta för alla taktyper

Varmgalvaniserade och UV-stabiliserade för lång hållbarhet

## PRODUKTATTRIBUT

Artikelnummer: 360493

Material: Stål;Polypropylen;Polyuretan

Yta: Varmförzinkat

Temperatur: -34 to 54 °C

Höjd (H): 305 - 457 mm

Längd (L): 1588mm

Stolpbas (A): 305 mm x 2 pc

Fyrkantigt rör (B): 1067 mm x 2 pc

Tvårbalksmontering (C): 1232 mm x 2 pc

Bredd (W): 1257 mm

Ytområde: 0.18m<sup>2</sup>

Enhetsvikt: 28 kg

Ultimat statisk belastning (F): 4980N




Säkerhetsfaktor för statisk belastning: 3:01

## YTTERLIGARE PRODUKTINFORMATION

Statisk last måste vara stabil och jämnt fördelad på båda ramen.

nVent CADDY Pyramid utrustningsstödrämsförlängning måste användas tillsammans med en nVent CADDY Pyramid utrustningsstödsats.

## DIAGRAMS



## VARNING

nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på [www.nvent.com](http://www.nvent.com) och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.

#### North America

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical

Support

#### Europe

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

#### Europe

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

#### APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



©2026 nVent. Alla nVent-märken och -logotyper ägs eller licensieras av nVent Services GmbH eller dess närstående bolag. Alla andra varumärken tillhör respektive ägare. nVent förbehåller sig rätten att ändra specifikationer utan föregående meddelande.

This document is system-generated.

