

# nVent CADDY Speed Link SLK vajerkit med vajerkapningstång, 100 m, 50 låsanordningar

## KATALOGNUMMER

**SLK15PROMOPACK**



## DESIGN

Inkluderar två nVent CADDY Speed Link SLK vajerrullar med vajerlås och en vajerkapningstång

Vajerspole och låsanordningar är packade tillsammans, vilket ger enklare transport till installationsplats och minskat lager

Förpackningen låter slutanvändaren dra ut och kapa valfri längd av vajer utan att behöva ta ut spolen från lådan

Idealisk för omarbete och installationer där anpassade vajerlängder kan behövas

Stålvajer som består av sju knippen med sju trådar i flygplansstål

Enkel justering genom tryck/dra-lossning utan verktyg

Minimal synlig påverkan genom låsanordning med låg profil

Kabelspridning på 90 grader möjliggör positionering av utrustningen närmare lasten

Rör som öppnas utan nyckel hanteras enkelt med handskar påtagna

Dubbelsidig låsmekanism möjliggör enkel höjdjustering

## PRODUKTATTRIBUT

Artikelnummer: 196048

Material: Stål

Yta: Elförzinkat

Vajerdiameter: 1.5 mm

Längd: 100m

Antal låsanordningar: 50

## YTTERLIGARE PRODUKTINFORMATION

Längden och antalet vajerlås är den kombinerade totalen av två vajerkit. Varje vajerkit inkluderar 50 m vajer och 25st vajerlås.

## VARNING

nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på [www.nvent.com](http://www.nvent.com) och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.

### North America

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical

Support

### Europe

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

### Europe

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

### APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



©2026 nVent. Alla nVent-märken och -logotyper ägs eller licensieras av nVent Services GmbH eller dess närliggande bolag. Alla andra varumärken tillhör respektive ägare. nVent förbehåller sig rätten att ändra specifikationer utan föregående meddelande.

This document is system-generated.

[nVent.com/ENDD1](http://nVent.com/ENDD1)

