

# Accesorii de conectare pentru lămpi cu LED, ELC

Cabluri gata de utilizare pentru energia de alimentare, cabluri de intrare și comutatoare de ușă. Cablurile sunt disponibile în culori diferite.

## CARACTERISTICI

Descriere: Cabluri prefabricate pentru lămpi cu LED. Utilizarea acestor cabluri va economisi timp și va facilita montarea lămpilor.

Conexiune: Alimentare, cu cabluri cu 3 poli și cablare în serie (alimentarea de 24 V este destinată cablului de 24 V).

Dimensiuni: Lungimi diferite: Consultați lista de articole pentru mai multe informații.



**Material:** Copper  
**Finish:** Smooth

## SPECIFICAȚII

| Număr de catalog | Product Family          | Color  | Length     | Cable Type            | Connection Type                        | Package Quantity |
|------------------|-------------------------|--------|------------|-----------------------|----------------------------------------|------------------|
| ELC3001DE        | IEC General Accessories | Black  | 3000m<br>m | Cable for Door Switch | TPS-Cable for Doorswitch, ENEC Version | 1                |
| ELC3001DU        | IEC General Accessories | Black  | 3000m<br>m | Cable for Door Switch | TPS-Cable for Doorswitch, UL Version   | 1                |
| ELC1005TG24V     | IEC General Accessories | Gray   | 1000m<br>m | Through Wiring        | Trough-Wiring, 2-Pole, 24 V (DC)       | 5                |
| ELC3005PG24V     | IEC General Accessories | Gray   | 3000m<br>m | Connection Cable      | Infeed, 2-Pole, 24 V (DC)              | 5                |
| ELC1005PO        | IEC General Accessories | Orange | 1000m<br>m | Connection Cable      | Infeed, 3 Pole, 100-240 V AC           | 5                |
| ELC3005PB        | IEC General Accessories | Black  | 3000m<br>m | Connection Cable      | Infeed, 3 Pole, 100-240 V AC           | 5                |
| ELC1005TB        | IEC General Accessories | Black  | 1000m<br>m | Through Wiring        | Trough-Wiring, 3 Pole, 100-240 V AC    | 5                |

| Număr de catalog | Product Family          | Color  | Length | Cable Type       | Connection Type                     | Package Quantity |
|------------------|-------------------------|--------|--------|------------------|-------------------------------------|------------------|
| ELC1005TO        | IEC General Accessories | Orange | 1000m  | Through Wiring   | Trough-Wiring, 3 Pole, 100-240 V AC | 5                |
| ELC1005PB        | IEC General Accessories | Black  | 1000m  | Connection Cable | Infeed, 3 Pole, 100-240 V AC        | 5                |
| ELC3005PO        | IEC General Accessories | Orange | 3000m  | Connection Cable | Infeed, 3 Pole, 100-240 V AC        | 5                |

## DETALII SUPLIMENTARE DESPRE PRODUS

Pentru cablurile UL, contactați nVent HOFFMAN.

## AVERTIZARE

Produsele nVent trebuie instalate și utilizate numai așa cum este indicat în fișele de instrucțiuni și materialele de formare ale nVent. Fișele de instrucțiuni sunt disponibile pe [www.nvent.com](http://www.nvent.com) și de la reprezentantul dvs. de servicii clienți nVent. O instalare incorectă, o utilizare abuzivă, o aplicare greșită sau orice altă lipsă de respectare completă a instrucțiunilor și avertismentelor nVent poate duce la defectarea produsului, la deteriorarea proprietății, la răniri corporale grave și moarte și/sau poate anula garanția dvs.



Portofoliul nostru puternic de mărci:

**CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE**