

Ușă pentru compartiment cabluri | Dulapuri industriale, DPA

Ușa pentru cabluri permite accesul la compartimentele separate care conțin cabluri, prin aceasta asigurând un montaj și o întreținere facilă pe teren.



CARACTERISTICI

Descriere: Pentru închiderea unei secțiuni de cabluri verticale. Se utilizează în combinație cu CDV. Pentru a închide panoul frontal superior și inferior sunt necesare DPC/DPCV.

Material: Placă din oțel de 2 mm.

Finisaj: Vopsea pudră structurată, RAL 7035.

Protecție: Protecție IP 44.

Cerințe montaj: Utilizați CDH pentru dulap MC și CDHK pentru dulap MK.

Cantitate pachet: 1 ușă cu balamale și echipată cu sistem de închidere de tip espanioletă cu dublu bit de 3 mm.

SPECIFICAȚII

Număr de catalog	Height	Width	Enclosure Material	Product Family	Material	Finish
DPA1604R5	1600mm	400mm	Oțel Zincat	Free-Standing	Oțel Zincat	Plated
DPA1806R5	1800mm	600mm	Oțel Zincat	Free-Standing	Oțel Zincat	Plated
DPA1606R5	1600mm	600mm	Oțel Zincat	Free-Standing	Oțel Zincat	Plated
DPA2006R5	2000mm	600mm	Oțel Zincat	Free-Standing	Oțel Zincat	Plated
DPA2004R5	2000mm	400mm	Oțel Zincat	Free-Standing	Oțel Zincat	Plated

Număr de catalog	Height	Width	Enclosure Material	Product Family	Material	Finish
DPA1804R5	1800mm	400mm	Oțel Zincat	Free-Standing	Oțel Zincat	Plated
DPA1404R5	1400mm	400mm	Oțel Zincat	Free-Standing	Oțel Zincat	Plated

AVERTIZARE

Produsele nVent trebuie instalate și utilizate numai așa cum este indicat în fișele de instrucțiuni și materialele de formare ale nVent. Fișele de instrucțiuni sunt disponibile pe www.nvent.com și de la reprezentantul dvs. de servicii clienți nVent. O instalare incorectă, o utilizare abuzivă, o aplicare greșită sau orice altă lipsă de respectare completă a instrucțiunilor și avertismentelor nVent poate duce la defectarea produsului, la deteriorarea proprietății, la răniri corporale grave și moarte și/sau poate anula garanția dvs.



Portofoliul nostru puternic de mărci:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE