


Protecție dublă pentru cablu | Cofrete cu montaj pe perete, CED



Presetupa pentru cablu din cauciuc este ușor de montat, iar cablurile și conductele pot fi trecute cu ușurință prin aceasta, fără a necesita scule, asigurând în același timp menținerea gradului de protecție a incintei.

CARACTERISTICI

Descriere: Manșonul de cauciuc este foarte simplu de utilizat. Instalarea nu necesită utilizarea de unelte, reducând costurile. Mansonul este permanent asigurat până când este penetrat de un cablu sau țeavă. Potrivit pentru găuri de la 0.5 până la 4 mm grosime.

Material: EPDM, fără halogen.

Temperatură de rezistență: -40°C până la +110°C.

Finisaj: RAL 7035.

Protecție: IP 67.

The protection degree is maintained if the outside layer fails due to damage or external circumstances

The double layer sock is the optimal solution if the outside layer is exposed to external circumstances such as high pressure water

A potential disadvantage of the double layer however is that cables only pass through straight

A single layer sock is available (CES) to allow cable passing through with an angle but the protection degree might be at risk if this single layer fails


Material: EPDM
Color: Light Gray
Color Code: RAL 7035
Finish: Smooth

SPECIFICAȚII

Număr de catalog	Height (H)	Width (W)	Depth (D)	Height 1 (H1)	Diameter	Cable Diameter Range
CED12	20mm	20mm	12.8mm	5.6mm	20mm	4 – 7mm
CED16	21mm	21mm	17.7mm	11mm	21mm	5 – 9mm

Număr de catalog	Height (H)	Width (W)	Depth (D)	Height 1 (H1)	Diameter	Cable Diameter Range
CED20	25.5mm	25.5mm	20mm	13.4mm	25.5mm	8 – 13mm
CED25	30.5mm	30.5mm	21.3mm	15.3mm	30.5mm	11 – 17mm
CED32	38.5mm	38.5mm	24.6mm	18.6mm	38.5mm	15 – 20mm
CED40	48.5mm	48.5mm	29.5mm	21.7mm	48.5mm	19 – 28mm
CED50	60.5mm	60.5mm	34.8mm	25mm	60.5mm	27 – 35mm

DIAGRAMS



AVERTIZARE

Produsele nVent trebuie instalate și utilizate numai așa cum este indicat în fișele de instrucțiuni și materialele de formare ale nVent. Fișele de instrucțiuni sunt disponibile pe www.nvent.com și de la reprezentantul dvs. de servicii clienți nVent. O instalare incorectă, o utilizare abuzivă, o aplicare greșită sau orice altă lipsă de respectare completă a instrucțiunilor și avertismentelor nVent poate duce la defectarea produsului, la deteriorarea proprietății, la răniri corporale grave și moarte și/sau poate anula garanția dvs.



Portofoliul nostru puternic de mărci:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE