


Contrapanou | Cofrete cu montaj pe perete, AMP

Contrapanoul din oțel contribuie la mărirea vitezei de asamblare a dulapului, deoarece poate fi prelucrat cu ușurință și echipat cu componente înainte de montaj.



CARACTERISTICI

Descriere: Contrapanou din oțel pentru cofrete cu montaj mural. Toate părțile începând cu 800 mm sunt întărite prin îndoirea marginilor. Poziție reglabilă pe adâncime cu accesoriul AMG. Prin folosirea accesoriului AMG poziția plăcii de montaj poate fi reglată la orice adâncime. Acest accesoriu nu este compatibil cu gama AFS de cofrete, vă rugăm să consultați catalogul de componente și piese de schimb.

Material: Oțel galvanizat.

Cantitate pachet: 1 buc.

Thickness: 2mm
Finish: Galvanizat
Material: Oțel Zincat

SPECIFICAȚII

Table 1/2

Număr de catalog	Height	Width	Depth	Panel Size	Enclosure Material
AMP06050	600mm	500mm	2mm	570 x 450mm	Oțel Zincat
AMP02525	250mm	249mm	2mm	220 x 200mm	Oțel Zincat
AMP05040	500mm	350mm	2mm	470 x 350mm	Oțel Zincat
AMP05030	500mm	299mm	2mm	470 x 250mm	Oțel Zincat
AMP02520	250mm	199mm	2mm	220 x 150mm	Oțel Zincat
AMP04030	400mm	299mm	2mm	370 x 250mm	Oțel Zincat
AMP06060	600mm	599mm	2mm	570 x 550mm	Oțel Zincat
AMP03025	300mm	249mm	2mm	270 x 200mm	Oțel Zincat
AMP04040	400mm	400mm	2mm	370 x 350mm	Oțel Zincat
AMP03030	300mm	299mm	2mm	270 x 250mm	Oțel Zincat

Număr de catalog	Height	Width	Depth	Panel Size	Enclosure Material
AMP03525	350mm	249mm	2mm	320 x 200mm	Oțel Zincat
AMP07050	700mm	500mm	2mm	670 x 450mm	Oțel Zincat
AMP03040	300mm	400mm	2mm	270 x 350mm	Oțel Zincat
AMP04060	400mm	599mm	2mm	370 x 550mm	Oțel Zincat
AMP03060	300mm	599mm	2mm	270 x 550mm	Oțel Zincat
AMP06080	600mm	799mm	2mm	570 x 750mm	Oțel Zincat
AMP06040	600mm	400mm	2mm	570 x 350mm	Oțel Zincat
AMP03080	300mm	799mm	2mm	270 x 750mm	Oțel Zincat
AMP05050	500mm	500mm	2mm	470 x 450mm	Oțel Zincat
AMP04050	400mm	500mm	2mm	370 x 450mm	Oțel Zincat

Table 2/2

Număr de catalog	Height	Width	Depth	Panel Size	Enclosure Material
AMP02020	200mm	199mm	2mm	170 x 150mm	Oțel Zincat
AMP10060	1000mm	599mm	12mm	970 x 550mm	Oțel Zincat
AMP12100	1200mm	999mm	12mm	1170 x 950mm	Oțel Zincat
AMP08060	800mm	599mm	12mm	770 x 550mm	Oțel Zincat
AMP12080	1200mm	799mm	12mm	1170 x 750mm	Oțel Zincat
AMP08120	800mm	1199mm	12mm	770 x 1150mm	Oțel Zincat
AMP12060	1200mm	599mm	12mm	1170 x 550mm	Oțel Zincat
AMP03120	300mm	1199mm	12mm	270 x 1150mm	Oțel Zincat
AMP10080	1000mm	799mm	12mm	970 x 750mm	Oțel Zincat
AMP03100	300mm	999mm	12mm	270 x 950mm	Oțel Zincat
AMP08080	800mm	799mm	12mm	770 x 750mm	Oțel Zincat
AMP12120	1200mm	1199mm	12mm	1170 x 1150mm	Oțel Zincat
AMP08040	800mm	400mm	12mm	770 x 350mm	Oțel Zincat
AMP10120	1000mm	1199mm	12mm	970 x 950mm	Oțel Zincat
AMP14100	1400mm	999mm	12mm	1370 x 950mm	Oțel Zincat
AMP10100	1000mm	999mm	12mm	970 x 950mm	Oțel Zincat

DETALII SUPLIMENTARE DESPRE PRODUS

Nepotrivit pentru AFS.

AVERTIZARE

Produsele nVent trebuie instalate și utilizate numai așa cum este indicat în fișele de instrucțiuni și materialele de formare ale nVent. Fișele de instrucțiuni sunt disponibile pe www.nvent.com și de la reprezentantul dvs. de servicii clienți nVent. O instalare incorectă, o utilizare abuzivă, o aplicare greșită sau orice altă lipsă de respectare completă a instrucțiunilor și avertismentelor nVent poate duce la defectarea produsului, la deteriorarea proprietății, la răniri corporale grave și moarte și/sau poate anula garanția dvs.



Portofoliul nostru puternic de mărci:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE