

Panou OICP cu secțiune de prelungire a ușii, OIDES

Panoul de interfață operator din aluminiu, cu cadru de extensie cu balamale, OIDES are un tipar de orificii pre-prelucrat pentru a permite fixarea dorită pe un braț pivotant, o placă frontală detașabilă și grad de protecție IP 65. Cadrul de extensie mărește adâncimea panoului cu 55 mm. Componentele se pot fixa cu ușurință datorită plăcii frontale detașabile, dar vor fi, de asemenea, accesibile cu ușurință prin deschiderea cadrului de extensie frontal cu balamale. Mânerele laterale de pe dulap sau cofret permit mișcarea cu ușurință a dulapului sau a cofretului în poziția de lucru dorită. Panoul din aluminiu va disipa mai multă căldură decât o variantă din oțel, ceea ce poate elimina nevoia de ventilație suplimentară.

CARACTERISTICI



Descriere: Panou OICP cu profil de prelungire a ușii. Mărește adâncimea panoului OICP cu 55 mm. Dispune de profile tip grilă pe laturile profilului de prelungire a ușii.

Material: Corp și profil prelungire ușă: Al Mg Si05, placă posterioară: Al Mg și piese de colț: Al Si12.

Protecție: Conform IP65.

Finisaj: Corp, profil prelungire ușă și placă posterioară: aluminiu eloxat și piese de colț: RAL 7016.

Cantitate pachet: Panou OICP cu placă posterioară, profil prelungire ușă, balamale exterioare și sistem de închidere.



Material: Aluminiu
Finish: Vopsit Pulbere
Color: Anthracite Gray
Color Code: RAL 7016

SPECIFICAȚII

Număr de catalog	Height	Width	Depth
OIDES305205	309mm	525mm	55mm
OIDES343905	345mm	395mm	55mm
OIDES355205	354mm	525mm	55mm
OIDES395205	398mm	525mm	55mm

Număr de catalog	Height	Width	Depth
OIDES414705	415mm	470mm	55mm
OIDES495405	495mm	542mm	55mm

AVERTIZARE

Produsele nVent trebuie instalate și utilizate numai așa cum este indicat în fișele de instrucțiuni și materialele de formare ale nVent. Fișele de instrucțiuni sunt disponibile pe www.nvent.com și de la reprezentantul dvs. de servicii clienți nVent. O instalare incorectă, o utilizare abuzivă, o aplicare greșită sau orice altă lipsă de respectare completă a instrucțiunilor și avertismentelor nVent poate duce la defectarea produsului, la deteriorarea proprietății, la răniri corporale grave și moarte și/sau poate anula garanția dvs.



©2026 nVent. All nVent marks and logos are owned or licensed by nVent Services GmbH or its affiliates. All other trademarks are the property of their respective owners. nVent reserves the right to change specifications without notice.

This document is system-generated.