


Contrapanou înălțime parțială | Dulapuri industriale, MPP



Acest contrapanou de dimensiuni mici ocupă doar o parte din spațiul din incintă și este ideal în situațiile în care este necesar mai mult spațiu de montaj pentru alte componente care nu necesită montarea pe contrapanou. Poate fi echipat complet înainte de instalare, de către o singură persoană.

CARACTERISTICI

Descriere: Montare directă pe cadrul dulapului sau pe profilele cu montare rapidă (CLPK). Designul special al suportului permite montarea de către un singur om. Poate fi montat la orice înălțime sau adâncime în tiparul de orificii de 25 mm. Dimensiunile corespunzătoare pot fi utilizate și în lateralele dulapului.

Material: Oțel zincat de 3 mm.

Cantitate pachet: 1 placă cu accesorii de montare.

Cerințe montaj: Pentru reglarea pe adâncime adăugați CLPK.

Notă: MPP poate fi montat în ambele direcții.

Thickness: 3mm
Finish: Galvanizat
Material: Oțel Zincat

SPECIFICAȚII

Număr de catalog	Height	Width	Depth	Compatible Enclosure Height	Compatible Enclosure Width	Enclosure Material
MPP0804	694mm	294mm	25mm	800mm	400mm	Oțel Zincat
MPP1004	894mm	294mm	25mm	1000mm	400mm	Oțel Zincat
MPP1206	1094mm	494mm	25mm	1200mm	600mm	Oțel Zincat
MPP0606	494mm	494mm	25mm	600mm	600mm	Oțel Zincat
MPP1204	1094mm	294mm	25mm	1200mm	400mm	Oțel Zincat
MPP0808	694mm	694mm	25mm	800mm	800mm	Oțel Zincat
MPP0610	494mm	894mm	25mm	600mm	1000mm	Oțel Zincat
MPP0805	694mm	394mm	25mm	800mm	500mm	Oțel Zincat
MPP0604	494mm	294mm	25mm	600mm	400mm	Oțel Zincat

Număr de catalog	Height	Width	Depth	Compatible Enclosure Height	Compatible Enclosure Width	Enclosure Material
MPP0405	294mm	394mm	25mm	400mm	500mm	Oțel Zincat
MPP0605	494mm	394mm	25mm	600mm	500mm	Oțel Zincat
MPP1008	894mm	694mm	25mm	1000mm	800mm	Oțel Zincat
MPP0404	294mm	294mm	25mm	400mm	400mm	Oțel Zincat
MPP0608	494mm	694mm	25mm	600mm	800mm	Oțel Zincat

AVERTIZARE

Produsele nVent trebuie instalate și utilizate numai așa cum este indicat în fișele de instrucțiuni și materialele de formare ale nVent. Fișele de instrucțiuni sunt disponibile pe www.nvent.com și de la reprezentantul dvs. de servicii clienți nVent. O instalare incorectă, o utilizare abuzivă, o aplicare greșită sau orice altă lipsă de respectare completă a instrucțiunilor și avertismentelor nVent poate duce la defectarea produsului, la deteriorarea proprietății, la răniri corporale grave și moarte și/sau poate anula garanția dvs.



Portofoliul nostru puternic de mărci:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE