

# Ușă plină, DNSS



Această ușă înlocuiește panoul spate al unui dulap industrial, pentru a permite accesul dinspre spate la echipamentele montate în partea din față sau pentru a monta plăcile prin spatele dulapului, cu scopul de a crește spațiul disponibil pentru montaj.

## CARACTERISTICI

Descriere: Ușă standard prevăzută cu sistem de încuiere dublu-bit de 3 mm și cadru de ușă. Kit de accesorii pentru ușă DNMK (balamale, tije de prindere) trebuie comandată separat. Permite toate opțiunile aferente programului de încuiere și balamalele cu deschidere la 180°.

Material: Oțel inoxidabil 2 mm AISI 304, AISI 316L (la cerere).

Încărcare max.: 800 N.

Finisaj: Oțel inoxidabil pregranulat, 400.

Cantitate pachet: 1 bucată.

Cerințe montaj: Dacă anterior nu a fost montată o ușă este necesar să folosiți kit-ul DNMK.

**Thickness:** 2mm  
**Finish:** Lustruit  
**Material:** Stainless Steel 304

## SPECIFICAȚII

Table 1/2

| Număr de catalog | Height | Width | Depth | Door Type   | Product Family | Enclosure Material |
|------------------|--------|-------|-------|-------------|----------------|--------------------|
| DNSS1606         | 1600mm | 600mm | 17mm  | Single Door | Free-Standing  | Oțel Zincat        |
| DNSS2012R        | 2000mm | 600mm | 17mm  | Right Door  | Free-Standing  | Oțel Zincat        |

| Număr de catalog | Height | Width  | Depth | Door Type   | Product Family | Enclosure Material |
|------------------|--------|--------|-------|-------------|----------------|--------------------|
| DNSS1612L        | 1600mm | 600mm  | 17mm  | Left Door   | Free-Standing  | Oțel Zincat        |
| DNSS1408         | 1400mm | 800mm  | 17mm  | Single Door | Free-Standing  | Oțel Zincat        |
| DNSS2008         | 2000mm | 800mm  | 17mm  | Single Door | Free-Standing  | Oțel Zincat        |
| DNSS1812L        | 1800mm | 600mm  | 17mm  | Left Door   | Free-Standing  | Oțel Zincat        |
| DNSS1810L        | 1800mm | 500mm  | 17mm  | Left Door   | Free-Standing  | Oțel Zincat        |
| DNSS2006         | 2000mm | 600mm  | 17mm  | Single Door | Free-Standing  | Oțel Zincat        |
| DNSS1212R        | 1200mm | 600mm  | 17mm  | Right Door  | Free-Standing  | Oțel Zincat        |
| DNSS1610         | 1600mm | 1000mm | 17mm  | Single Door | Free-Standing  | Oțel Zincat        |
| DNSS2016L        | 2000mm | 800mm  | 17mm  | Left Door   | Free-Standing  | Oțel Zincat        |
| DNSS1612R        | 1600mm | 600mm  | 17mm  | Right Door  | Free-Standing  | Oțel Zincat        |
| DNSS1810         | 1800mm | 1000mm | 17mm  | Single Door | Free-Standing  | Oțel Zincat        |
| DNSS1808         | 1800mm | 800mm  | 17mm  | Single Door | Free-Standing  | Oțel Zincat        |
| DNSS1816L        | 1800mm | 800mm  | 17mm  | Left Door   | Free-Standing  | Oțel Zincat        |
| DNSS2012L        | 2000mm | 600mm  | 17mm  | Left Door   | Free-Standing  | Oțel Zincat        |
| DNSS1608         | 1600mm | 800mm  | 17mm  | Single Door | Free-Standing  | Oțel Zincat        |
| DNSS1810R        | 1800mm | 500mm  | 17mm  | Right Door  | Free-Standing  | Oțel Zincat        |
| DNSS1812R        | 1800mm | 600mm  | 17mm  | Right Door  | Free-Standing  | Oțel Zincat        |
| DNSS1806         | 1800mm | 600mm  | 17mm  | Single Door | Free-Standing  | Oțel Zincat        |

Table 2/2

| Număr de catalog | Height | Width  | Depth | Door Type   | Product Family | Enclosure Material |
|------------------|--------|--------|-------|-------------|----------------|--------------------|
| DNSS2016R        | 2000mm | 800mm  | 17mm  | Right Door  | Free-Standing  | Oțel Zincat        |
| DNSS1816R        | 1800mm | 800mm  | 17mm  | Right Door  | Free-Standing  | Oțel Zincat        |
| DNSS1212L        | 1200mm | 600mm  | 17mm  | Left Door   | Free-Standing  | Oțel Zincat        |
| DNSS2010         | 2000mm | 1000mm | 17mm  | Single Door | Free-Standing  | Oțel Zincat        |

## AVERTIZARE

Produsele nVent trebuie instalate și utilizate numai așa cum este indicat în fișele de instrucțiuni și materialele de formare ale nVent. Fișele de instrucțiuni sunt disponibile pe [www.nvent.com](http://www.nvent.com) și de la reprezentantul dvs. de servicii clienți nVent. O instalare incorectă, o utilizare abuzivă, o aplicare greșită sau orice altă lipsă de respectare completă a instrucțiunilor și avertismentelor nVent poate duce la defectarea produsului, la deteriorarea proprietății, la răniri corporale grave și moarte și/sau poate anula garanția dvs.



Portofoliul nostru puternic de mărci:

**CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE**