


Cool Wall Rack, svart, DCHL-B.



nVent data Solutions kylvägg är en modulär stödstruktur som utformats för att driftsätta och driftsätta kylboxar på bakdörrarna med full kapacitet utan att behöva förlita sig på en byggnadsstruktur för stabilitet. Den permanenta strukturen gör att nätverksskåp kan rullas direkt upp i rack och säkras med en klämma för enkel rack-och-rulle positionering.

DESIGN

ram i mjukt stål med 10 gauge, svetsad konstruktion med invändig fläns i mjukt stål med 12 gauge.

Enkel installation för att möjliggöra installation av en person. Utformad för att förankras i golvet för självförsörjning.

Monteringspunkter finns för att stödja kabelbanan ovanför.

Gangable-funktioner för att stödja en komplett fläktväggsdesign för rack- och rullinstallationer.

Integreras direkt med standard nVent RDHX Pro utan modifikationer samt med andra racktillverkare från tredje part.

Beprövad UL-stabilitetsklassad lösning för att garantera säkerheten.

Kompatibel med övre och nedre matningsapplikationer med en upphöjd golvslang.

Finish inkluderar RAL9005 (svart).

SPECIFIKATIONER

Katalognummer	Produkttyp	Produktfamilj	Bredd	Djup	Höjd	Kapslingsklass
DWC42U600B	Värmeväxlare, luft/vätska	Kylning	600mm	368mm	2046mm	UL2416
DWC42U750B	Värmeväxlare, luft/vätska	Kylning	750mm	368mm	2046mm	UL2416
DWC42U800B	Värmeväxlare, luft/vätska	Kylning	800mm	368mm	2046mm	UL2416
DWC48U600B	Värmeväxlare, luft/vätska	Kylning	600mm	368mm	2313mm	UL2416
DWC48U750B	Värmeväxlare, luft/vätska	Kylning	750mm	368mm	2313mm	UL2416
DWC48U800B	Värmeväxlare, luft/vätska	Kylning	800mm	368mm	2313mm	UL2416

VARNING

nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplikering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister,

egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.



©2026 nVent. Alla nVent-märken och -logotyper ägs eller licensieras av nVent Services GmbH eller dess närtstående bolag. Alla andra varumärken tillhör respektive ägare. nVent förbehåller sig rätten att ändra specifikationer utan föregående meddelande.

This document is system-generated.