

Hörnkil med 2-2 hål



DESIGN

Används för att skapa metallramar med nVent CADDY Eristrut-profiler

SPECIFIKATIONER

Table 1/3

Katalognummer	Artikelnummer	E-nummer	Material	Yta	Riktning	Hålstorlek (HS)
ZW207	313400	1522705	Stål	Varmförzinkat	Höger sida	14 mm
ZWA207	387670	1522655	Stål	Varmförzinkat	Höger sida	14 mm
ZWA207L	387675		Stål	Varmförzinkat	Vänster sida	14 mm
ZWA207EG	387671			Elförzinkat	Höger sida	14 mm

Table 2/3

Katalognummer	Artikelnummer	E-nummer	Tjocklek (T)	A.	B.	Skruv ingår
ZW207	313400	1522705	6 mm	106 mm	89 mm	Ja
ZWA207	387670	1522655	6 mm	106 mm	89 mm	Nej
ZWA207L	387675		6 mm	106 mm	89 mm	Nej
ZWA207EG	387671			105 mm	90 mm	Nej

Table 3/3

Katalognummer	Artikelnummer	E-nummer	Skruvdiameter (Sc)	Skruvlängd (L)
ZW207	313400	1522705	10 mm	25mm

Katalognummer	Artikelnummer	E-nummer	Skruvdiameter (Sc)	Skruvlängd (L)
ZWA207	387670	1522655		
ZWA207L	387675			
ZWA207EG	387671			

DIAGRAMS



VARNING

nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.

North America

+1.800.753.9221
Option 1 – Customer Care
Option 2 – Technical
Support

Europe

Netherlands:
+31 800-0200135
France:
+33 800 901 793

Europe

Germany:
800 1890272
Other Countries:
+31 13 5835404

APAC

Shanghai:
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney:
+61 2 9751 8500



©2026 nVent. Alla nVent-märken och -logotyper ägs eller licensieras av nVent Services GmbH eller dess närliggande bolag. Alla andra varumärken tillhör respektive ägare. nVent förbehåller sig rätten att ändra specifikationer utan föregående meddelande.

This document is system-generated.

nVent.com/ENDD1

