

Glasdörrar, ADCS



Elektriska komponenter kan visas när dörren är stängd, vilket håller obehörig personal borta och bibehåller inträngningsskyddet.

DESIGN

Beskrivning: Ersätter standarddörren. För tydlig avläsning av bakomliggande instrument. Samtliga låsalternativ kan användas.

Material: Rostfri 304 kval. 1.5 mm / 2 mm för skåp med en höjd eller bredd på 600 mm eller större, 4 mm ofärgat säkerhetsglas.

Ytbehandling: 400 förslipat rostfritt stål.

Kapslingsklass: IP 55 | TYPE 12, 13, IK 07.

Leveransförpackning: 1 st.

The glazed door allows the electrical components to be seen while the enclosure's door is closed

The user can monitor the status of the components without the need for opening the enclosure's door maintaining the ingress protection

Material: Rostfritt stål 304

Yta: Borstad

Tjocklek: 1.5mm

SPECIFIKATIONER

Katalognummer	E-nummer	Höjd	Bredd	Antal spärrar	Fönsterstorlek	Produktfamilj
ADCS03624	2502149	360mm	240mm	1	219 x 83mm	Väggskåp
ADCS04030	2502150	400mm	300mm	1	259 x 143mm	Väggskåp

Katalognummer	E-nummer	Höjd	Bredd	Antal spärrar	Fönsterstorlek	Produktfamilj
ADCS04040	2502151	400mm	400mm	1	259 x 243mm	Väggskap
ADCS04060	2502152	400mm	600mm	1	259 x 443mm	Väggskap
ADCS05040	2502153	500mm	400mm	1	359 x 243mm	Väggskap
ADCS05050	2502154	500mm	500mm	1	359 x 343mm	Väggskap
ADCS06040	2502155	600mm	400mm	2	459 x 243mm	Väggskap
ADCS06060	2502156	600mm	600mm	2	459 x 443mm	Väggskap
ADCS06080	2502157	600mm	800mm	2	459 x 643mm	Väggskap
ADCS08060	2502158	800mm	600mm	2	659 x 443mm	Väggskap
ADCS08080	2502159	800mm	800mm	2	659 x 643mm	Väggskap
ADCS10080	2502160	1000mm	800mm	1	859 x 643mm	Väggskap
ADCS12080	2502161	1200mm	800mm	1	1059 x 643mm	Väggskap
ADCS14080	2502162	1400mm	800mm	1	1259 x 643mm	Väggskap

YTTERLIGARE PRODUKTINFORMATION

* 3-punkts spanjolettlås. Inte lämplig för AFS.

VARNING

nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.



©2026 nVent. Alla nVent-märken och -logotyper ägs eller licensieras av nVent Services GmbH eller dess närliggande bolag. Alla andra varumärken tillhör respektive ägare. nVent förbehåller sig rätten att ändra specifikationer utan föregående meddelande.

This document is system-generated.