

Glasdörrar, ADCS



Elektriska komponenter kan visas när dörren är stängd, vilket håller obehörig personal borta och bibehåller inträngningsskyddet.

DESIGN

Beskrivning: Ersätter standarddörren. För tydlig avläsning av bakomliggande instrument. Samtliga låsalternativ kan användas.

Material: Rostfri 304 kval. 1.5 mm / 2 mm för skåp med en höjd eller bredd på 600 mm eller större, 4 mm ofärgat säkerhetsglas.

Ytbehandling: 400 förslipat rostfritt stål.

Kapslingsklass: IP 55 | TYPE 12, 13, IK 07.

Leveransförpackning: 1 st.

The glazed door allows the electrical components to be seen while the enclosure's door is closed

The user can monitor the status of the components without the need for opening the enclosure's door maintaining the ingress protection

Tjocklek: 1.5mm
Yta: Borstad
Material: Rostfritt stål 304

SPECIFIKATIONER

Katalognummer	Höjd	Bredd	Antal spärrar	Fönsterstorlek	Produktfamilj	Skåpmaterial
ADCS10080	1000mm	800mm	1	859 x 643mm	Väggska	Stålblåt
ADCS06060	600mm	600mm	2	459 x 443mm	Väggska	Stålblåt

Katalognummer	Höjd	Bredd	Antal spärrar	Fönsterstorlek	Produktfamilj	Skåpmaterial
ADCS04040	400mm	400mm	1	259 x 243mm	Väggskap	Stålblåt
ADCS08060	800mm	600mm	2	659 x 443mm	Väggskap	Stålblåt
ADCS12080	1200mm	800mm	1	1059 x 643mm	Väggskap	Stålblåt
ADCS06040	600mm	400mm	2	459 x 243mm	Väggskap	Stålblåt
ADCS05040	500mm	400mm	1	359 x 243mm	Väggskap	Stålblåt
ADCS04030	400mm	300mm	1	259 x 143mm	Väggskap	Stålblåt
ADCS06080	600mm	800mm	2	459 x 643mm	Väggskap	Stålblåt
ADCS03624	360mm	240mm	1	219 x 83mm	Väggskap	Stålblåt
ADCS14080	1400mm	800mm	1	1259 x 643mm	Väggskap	Stålblåt
ADCS05050	500mm	500mm	1	359 x 343mm	Väggskap	Stålblåt
ADCS08080	800mm	800mm	2	659 x 643mm	Väggskap	Stålblåt
ADCS04060	400mm	600mm	1	259 x 443mm	Väggskap	Stålblåt

YTTERLIGARE PRODUKTINFORMATION

* 3-punkts spanjolettlås. Inte lämplig för AFS.

VARNING

nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.



Vårt starka utbud av varumärken:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE