

H2Omit-ventilationsavtappningar



H2Omit Vent Drains allow accumulated water to drain out the bottom of an enclosure. The UL-approved vent drains also function as an air pressure equalizer, reducing the harmful effects of temperature-induced vacuums that could pull water and moisture into the enclosure.

BRANSCHSTANDARDER

UL 508A Listed; Type 4, 4X; File No. E61997

cUL Listed per CSA C22.2 No 94; Type 4, 4X; File No. E61997

Maintains UL/cUL Type 4, 4X rating when properly installed on a UL/cUL Type 4 or 4X enclosure.

NEMA/EEMAC Type 4, 4X

IEC 60529, IPx6

DESIGN

Den mekaniska envägsavstängningen när trycket är utjämnat förhindrar att vatten och föroreningar kommer in i skåpet

Bidrar till att minska korrosion som kan begränsa livslängden på interna elektriska och elektroniska komponenter

Uses gravity to remove collected liquids

Installs in a 7/8-inch hole in the bottom of enclosure with provided nut or in a 1/2-inch NPT/NPS threaded conduit hub

Installs in the bottom of mild steel, aluminum, stainless steel or non-metallic enclosures

Maintains the enclosure UL Type rating when properly installed

Stainless Steel Vent Drain

Corrosion-resistant polyester material with a Type 304 stainless steel sleeve

Non-Metallic Drain Vent

Corrosion-resistant polyester material

2.00-inch long x 1.25-inch outside diameter

SPECIFIKATIONER

Katalognummer	E-nummer	Höjd	Bredd	Djup	Material	Yta
AVDR4NM	2506987	67mm	32mm	32mm	Polyester	Jämn matt
AVDR4SS4	2506988	67mm	35mm	35mm	Rostfritt stål 304	Borstad

VARNING

nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.



©2026 nVent. Alla nVent-märken och -logotyper ägs eller licensieras av nVent Services GmbH eller dess närliggande bolag. Alla andra varumärken tillhör respektive ägare. nVent förbehåller sig rätten att ändra specifikationer utan föregående meddelande.

This document is system-generated.