


Innerdörrar, ADIS



Skärmar och indikatorer kan monteras, på en yta i skåpet så att de täcker andra komponenter och förhindrar obehörig åtkomst.

DESIGN

Beskrivning: För manöverdon, mätare, lampor etc. Kan monterbas höger- eller vänsterhängd. Lås DIN 3 mm, 800 mm höga dörrar och större har två lås. Disponibelt djup: 35 mm. Disponibel öppning: H-55, B-108. För montage i rostfria kapslingar, erfordras bearbetning.

Material: Dörr och sidprofiler i 1.5 mm rostfri 304 kval.

Kapslingsklass: IP 2XC.

Ytbehandling: 400 förslipat rostfritt stål.

Leveransförpackning: 1 st innerdörr, 2 st vertikala profiler och monteringsmaterial.

För att beställa 19-tums version, vänligen lägg till I19 till katalognumret, t.ex. ADIS04030I19 (inte lämplig för AFS)

Material: Rostfritt stål 304

Yta: Borstad

SPECIFIKATIONER

Katalognummer	E-nummer	Höjd	Bredd	Djup	Dörrstorlek	Antal spärrar
ADIS04030	2502182	400mm	300mm	15mm	345 x 192mm	1
ADIS05040	2502183	445mm	292mm	15mm	445 x 292mm	1
ADIS05050	2502184	445mm	392mm	15mm	445 x 392mm	1
ADIS06040	2502185	545mm	292mm	15mm	545 x 292mm	1
ADIS06060	2502186	545mm	492mm	15mm	545 x 492mm	1
ADIS08060	2502187	745mm	492mm	15mm	745 x 492mm	2
ADIS10080	2502188	945mm	692mm	15mm	945 x 692mm	2
ADIS12080	2502189	1145mm	692mm	15mm	1145 x 692mm	2

YTTERLIGARE PRODUKTINFORMATION

För att beställa 19", vänligen lägg till I19" efter katalogbeteckningen, ex "ADIS04030I19". Inte lämplig för AFS.

VARNING

nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.



©2026 nVent. Alla nVent-märken och -logotyper ägs eller licensieras av nVent Services GmbH eller dess närliggande bolag. Alla andra varumärken tillhör respektive ägare. nVent förbehåller sig rätten att ändra specifikationer utan föregående meddelande.

This document is system-generated.