

Monteringsprofiler, CLPF



Montageprofilerna kan fästas i alla riktningar, vilket ger maximal flexibilitet vid montering av tillbehör, komponenter och annan utrustning.

DESIGN

Beskrivning: CLPF montagesystem består av en 40 mm hög och 25 mm bred profil med dubbla hålrader för korgmutter och skruvar, som kan monteras i alla riktningar i skåpets ramverk. Den kan också användas i kombination med CLPK- och/eller VB-profiler. Genom att vända profilen kan den användas som standard CP 20/40-profil i kombination med GLM 40/6 glidmutter för montage av installationsmaterial som kräver djupjustering. Vid montage på skåpramen är profilerna i linje med skåpprofilerna. För att erhålla 90 mm hög montageyta används två profiler jämte varandra.

Material: Elförzinkad stålplåt.

Leveransförpackning: 4 profiler inkl fästianordning för montage.

Tjocklek: 1.5mm
Material: Stålplåt
Yta: Zinkpläterad

SPECIFIKATIONER

Katalognummer	Höjd	Bredd	Djup	Kompatibel skåphöjd	Kompatibel skåpbredd	Kompatibelt skåpdjup
CLPF2000	40mm	1925mm	25mm	2000mm min	2000mm min	2000mm min
CLPF2200	40mm	2125mm	25mm	2200mm min	2200mm min	2200mm min
CLPF600	40mm	525mm	25mm	600mm min	600mm min	600mm min
CLPF300	40mm	225mm	25mm	300mm min	300mm min	300mm min
CLPF1200	40mm	1125mm	25mm	1200mm min	1200mm min	1200mm min
CLPF1400	40mm	1325mm	25mm	1400mm min	1400mm min	1400mm min
CLPF1600	40mm	1525mm	25mm	1600mm min	1600mm min	1600mm min
CLPF800	40mm	725mm	25mm	800mm min	800mm min	800mm min
CLPF500	40mm	425mm	25mm	500mm min	500mm min	500mm min
CLPF1800	40mm	1725mm	25mm	1800mm min	1800mm min	1800mm min
CLPF1000	40mm	925mm	25mm	1000mm min	1000mm min	1000mm min

Katalognummer	Höjd	Bredd	Djup	Kompatibel skåphöjd	Kompatibel skåpbredd	Kompatibelt skåpdjup
CLPF400	40mm	325mm	25mm	400mm min	400mm min	400mm min

VARNING

nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.



Vårt starka utbud av varumärken:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE