

Sidosocklar Rostfritt stål, PSS



Sockelns sidostycken avskärmar extrautrymmet under skåpet om det skulle behövas.

DESIGN

Beskrivning: Gavelplåtar som täcker öppningar på sidorna på PFS-sockel. Dubbelbockade för maximal hållfasthet. Kan kombineras med sammankopplade och kompakta golvsåp i rostfritt stål.

Material: AISI 304/AISI 316L granulerat rostfritt stål.
Paneller: 1.5 mm.

Ytbehandling: 400 granulerat rostfritt stål.

Leveransförpackning: 2 paneller. Monteringstillbehör medföljer PFS.

SPECIFIKATIONER

Katalognummer	Höjd	Bredd	Djup	Produktfamilj	Material	Skåpmaterial
PSS1040-316	100mm	400mm	27mm	Fristående	Rostfritt stål 316	Stålplåt, Rostfritt stål
PSS1050	100mm	500mm	27mm	Fristående	Rostfritt stål 304	Stålplåt, Rostfritt stål
PSS1080-316	100mm	800mm	27mm	Fristående	Rostfritt stål 316	Stålplåt, Rostfritt stål
PSS1100-316	100mm	999mm	27mm	Fristående	Rostfritt stål 316	Stålplåt, Rostfritt stål
PSS2050	200mm	500mm	27mm	Fristående	Rostfritt stål 304	Stålplåt, Rostfritt stål
PSS2060-316	200mm	600mm	27mm	Fristående	Rostfritt stål 316	Stålplåt, Rostfritt stål
PSS2040	200mm	400mm	27mm	Fristående	Rostfritt stål 304	Stålplåt, Rostfritt stål
PSS2050-316	200mm	500mm	27mm	Fristående	Rostfritt stål 316	Stålplåt, Rostfritt stål
PSS2080-316	200mm	800mm	27mm	Fristående	Rostfritt stål 316	Stålplåt, Rostfritt stål
PSS1060	100mm	600mm	27mm	Fristående	Rostfritt stål 304	Stålplåt, Rostfritt stål
PSS2040-316	200mm	400mm	27mm	Fristående	Rostfritt stål 316	Stålplåt, Rostfritt stål
PSS2060	200mm	600mm	27mm	Fristående	Rostfritt stål 304	Stålplåt, Rostfritt stål
PSS1060-316	100mm	600mm	27mm	Fristående	Rostfritt stål 316	Stålplåt, Rostfritt stål
PSS2100-316	200mm	999mm	27mm	Fristående	Rostfritt stål 316	Stålplåt, Rostfritt stål
PSS1040	100mm	400mm	27mm	Fristående	Rostfritt stål 304	Stålplåt, Rostfritt stål
PSS1050-316	100mm	500mm	27mm	Fristående	Rostfritt stål 316	Stålplåt, Rostfritt stål

VARNING

nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.



Vårt starka utbud av varumärken:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE