


Enkel skyddskabelingång för väggmonterade skåp, CES



Gummikabelflänsen är lätt att montera och kablar och rör kan lätt dras igenom vid en vinkel utan verktyg så att skåpets skyddsgrad bibehålls.

DESIGN

Beskrivning: Enkel kabelgenomföring i gummilliknande material, av membrantyp. Verktygslöst "klick-in" montage. Monteras lämpligen i 0.5-3mm (M16/M20), 0.5-3.5 mm (M25) och 0.5-4.5 mm (M32). Dess kompakta design, gör att den endast bygger 7 mm på utsidan av kapslingen. Genomföringens "pop-out" membran ger permanent tätning tills dess kabel eller rör punkterat membranet. Membranet formar sig som en "strumpa" runt kabeln, detta tillåter den att röra sig fritt (likt en joystick) och är lämplig där kabeln kommer in i vinkel/snett.

Material: TPE (termoplastisk elastomer). Halogenfri.

Temperaturlåghet: -50°C till +125°C.

Ytbehandling: RAL 7035.

Kapslingsklass: IP 67.

The installation does not require tools

The "pushout" membrane is a permanent seal until it is penetrated by a cable or pipe

It is equipped with a sock that closes tight around the cable and allows for it to be moved around like a "joy-stick" in the opening without endangering the IP, so it works extremely well with cables passing through at an angle

Suitable for holes in materials of 0.5 to 4.5 mm thickness


Färg: Ljusgrå
Färgkod: RAL 7035
Yta: Jämn
Material: Termoplastiska elastomer

SPECIFIKATIONER

Katalognummer	Höjd (H)	Bredd (W)	Djup (D)	Höjd (H)	Diameter	Kabeldiameterområde
CES16	11mm	24mm	24mm	4mm min	23.5mm	5 – 10mm
CES25	11mm	33mm	33mm	4mm min	39.5mm	8 – 17mm

Katalognummer	Höjd (H)	Bredd (W)	Djup (D)	Höjd (H)	Diameter	Kabeldiameterområde
CES20	11mm	28mm	28mm	4mm min	27.5mm	6 – 13mm
CES32	11mm	40mm	40mm	4mm min	39.5mm	12 – 24mm

DIAGRAMS



VARNING

nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.



Vårt starka utbud av varumärken:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE