

Rostfria glasdörrar, DNGS

Elektriska komponenter kan visas när den genomskinliga dörren i rostfritt stål är stängd, vilket håller obehörig personal borta och bibehåller inträngningsskyddet.



DESIGN

Beskrivning: Standarddörr i rostfritt med säkerhetsglas som ger god insyn. Lås DIN 3 mm och monteraram. Kan användas med hela låsprogrammet. Ersätts inte standarddörren använd montagesats DNMKS.

Material: Ram: 2 mm AISI 304 rostfritt stålplåt, AISI 316L (på förfrågan). Visningsområde: 4 mm klart säkerhetsglas.

Ytbehandling: 400 förslipat rostfritt stål.

Kapslingsklass: Överensstämmer med IP 55 | TYPE 12, 13 | IK 07.

Erforderliga tillbehör: Använd gångjärnssatsen DNMKS om du inte ska byta standarddörren.

Leveransförpackning: 1 st.

Material: Rostfritt stål 304

Yta: Borstad

Tjocklek: 2mm

SPECIFIKATIONER

Katalognummer	E-nummer	Höjd	Bredd	Djup	Fönsterstorlek	Produktfamilj
DNGS1408	2502736	1400mm	800mm	17mm	1176 x 615mm	Fristående
DNGS1606	2502737	1600mm	600mm	17mm	1376 x 415mm	Fristående
DNGS1608	2502738	1600mm	800mm	17mm	1376 x 615mm	Fristående
DNGS1610	2502739	1600mm	1000mm	17mm	1376 x 815mm	Fristående
DNGS1806	2502740	1800mm	600mm	17mm	1576 x 415mm	Fristående
DNGS1808	2502741	1800mm	800mm	17mm	1576 x 615mm	Fristående
DNGS1810	2502742	1800mm	1000mm	17mm	1576 x 815mm	Fristående

Katalognummer	E-nummer	Höjd	Bredd	Djup	Fönsterstorlek	Produktfamilj
DNGS2006	2502743	2000mm	600mm	17mm	1776 x 415mm	Fristående
DNGS2008	2502744	2000mm	800mm	17mm	1776 x 615mm	Fristående
DNGS2010	2502745	2000mm	1000mm	17mm	1776 x 815mm	Fristående

VARNING

nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.



©2026 nVent. Alla nVent-märken och -logotyper ägs eller licensieras av nVent Services GmbH eller dess närliggande bolag. Alla andra varumärken tillhör respektive ägare. nVent förbehåller sig rätten att ändra specifikationer utan föregående meddelande.

This document is system-generated.