

Standard løkkeoppheng, 1 1/4" rør, DN32, 42,4 mm, M10 stang

KATALOGNUMMER

115M0125EG

Pärnsvep 115M för normal last är idealisk för upphängning av stationära, oisolerade rörsystem inklusive CPVC-rör i sprinklersystem. En räfflad inläggsmutter underlättar vertikala justeringar och rundade kanter på basen (storlek 1/2" till 4") hindrar att rör kommer i kontakt med hängarens vassa kanter.

DESIGN

Kanternas form bidrar till att hindra att skarpa kanter kommer i kontakt med röret (dimension 1/2" till 4")

En fasthållen iläggsnutter garanterar att öglehängaren
och nuttern inte skiljs åt

Rekommenderas för upphängning av stationära oisolerade
rörledningar

Tillverkad för användning av minimal stångstorlek enligt NFPA® för sprinklerledningar

Uppfyller amerikansk federal specification WW-H-171 (Typ 10), Manufacturers Standardization Society (MSS) SP-58 (Typ 10)



PRODUKTATTRIBUT

Artikelnummer: 597890

Material: Stål

Yta: Förgalvaniserad

Rörstorlek: 1 1/4" Min

NB/DN: 32

Ytterdiameter (OD): 42.4 mm

Stångstorlek (RS): M10


A.: 90.6 mm

B.: 38.1 mm

C.: 24.1 mm

Ultimat statisk belastning (F): 5000N

DIAGRAMS



WARNING

nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.

North America

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical

Support

Europe

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

Europe

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



©2026 nVent. Alla nVent-märken och -logotyper ägs eller licensieras av nVent Services GmbH eller dess närstående bolag. Alla andra varumärken tillhör respektive ägare. nVent förbehåller sig rätten att ändra specifikationer utan föregående meddelande.

This document is system-generated.

nVent.com/GRDD1

