

Standard l kkeoppheng, 1 1/2" r r, DN40, 48,3 mm, M10 stang

KATALOGNUMMER

115M0150EG



P ronsvep 115M f r normal last  r idealisk f r upph ngning av station ra, oisolerade r rsystem inklusive CPVC-r r i sprinklersystem. En r fflad inl ggsmutter underl ttar vertikala justeringar och rundade kanter p  basen (storlek 1/2" till 4") hindrar att r r kommer i kontakt med h ngarens vassa kanter.

DESIGN

Kanternas form bidrar till att hindra att skarpa kanter kommer i kontakt med r ret (dimension 1/2" till 4")

En fasth llen inl ggsmutter garanterar att  gleh ngaren och muttern inte skiljs  t

Rekommenderas f r upph ngning av station ra oisolerade r rledningar

Tillverkad f r anv ndning av minimal st ngstorlek enligt NFPA  f r sprinklerledningar

Uppfyller amerikansk federal specification WW-H-171 (Typ 10), Manufacturers Standardization Society (MSS) SP-58 (Typ 10)



PRODUKTATTRIBUT

Artikelnummer: 597900

Material: St l

Yta: F rgalvaniserad

R rstorlek: 1 1/2"

NB/DN: 40

Ytterdiameter (OD): 48.3 mm

St ngstorlek (RS): M10


A.: 96.7 mm

B.: 41.3 mm

C.: 24.1 mm

Ultimat statisk belastning (F): 5000N

DIAGRAMS



WARNING

nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.

North America

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical

Support

Europe

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

Europe

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



©2026 nVent. Alla nVent-märken och -logotyper ägs eller licensieras av nVent Services GmbH eller dess närstående bolag. Alla andra varumärken tillhör respektive ägare. nVent förbehåller sig rätten att ändra specifikationer utan föregående meddelande.

This document is system-generated.

nVent.com/ENDD1

