

Väggmonterad aluminiumsats, WAK



Den väggmonterade aluminiumsatsen (WAK) har lättviktspaneler som installeras manuellt, utan behov av ytterligare bearbetning på kapslingen, och monteras för maximalt skydd. WAK ger ytterligare externt skydd för väggmonterade kapslingar, samt förbättrad värmeavledning.

DESIGN

Förbättrad värmeavledning: Ventilationsspringor i höljet skapar ett naturligt luftflöde runt kapslingen, vilket bidrar till att bibehålla stabila interna temperaturer

Förbättrad isolering: Dubbelväggskonstruktionen och avståndet mellan höljet och kapslingen förbättrar värmeisoleringen avsevärt

Material: Aluminium AlMg3. Frontpanel: 2 mm. Sidopaneler: 2 mm. Övre och nedre paneler: 2 mm

Lås: Anpassat dubbelbitslås från nVent HOFFMAN, 3 mm, med rörlighet i 90° och antivibrationsmekanism på nedre panelen

Leverans: I höljet ingår frontpanel, sidopaneler, övre och nedre paneler. I nedre panelen ingår lås

Finish: RAL 7035 structured powder coating 100% polyester

Protection: No machining required in order to mount, which allows to maintain the IP from the base enclosure

SPECIFIKATIONER

Katalognummer	Höjd	Bredd	Djup	Stomtjocklek	Färg	Färgkod
WAK0403015	400mm	300mm	150mm	2mm	Ljusgrå	RAL 7035
WAK0403021	400mm	300mm	210mm	2mm	Ljusgrå	RAL 7035
WAK0404021	400mm	400mm	210mm	2mm	Ljusgrå	RAL 7035
WAK0505021	500mm	500mm	210mm	2mm	Ljusgrå	RAL 7035
WAK0604021	600mm	400mm	210mm	2mm	Ljusgrå	RAL 7035
WAK0606021	600mm	600mm	210mm	2mm	Ljusgrå	RAL 7035

Katalognummer	Höjd	Bredd	Djup	Stomtjocklek	Färg	Färgkod
WAK0606030	600mm	600mm	300mm	2mm	Ljusgrå	RAL 7035
WAK0806030	800mm	600mm	300mm	2mm	Ljusgrå	RAL 7035
WAK0808030	800mm	800mm	300mm	2mm	Ljusgrå	RAL 7035
WAK1008030	1000mm	800mm	300mm	2mm	Ljusgrå	RAL 7035
WAK1208040	1200mm	800mm	300mm	2mm	Ljusgrå	RAL 7035
WAK0504021	500mm	400mm	210mm	2mm	Ljusgrå	RAL 7035

YTTERLIGARE PRODUKTINFORMATION

Andra insatser finns som ett tillbehör.

VARNING

nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.



©2026 nVent. Alla nVent-märken och -logotyper ägs eller licensieras av nVent Services GmbH eller dess närliggande bolag. Alla andra varumärken tillhör respektive ägare. nVent förbehåller sig rätten att ändra specifikationer utan föregående meddelande.

This document is system-generated.