


EuropacPRO täckplatta för bultning till sidopanel, SNCF



En täckplatta används för elektromagnetisk avskärmning eller som mekaniskt skydd. Locket kan skruvas fast på sidopanelen. Kan användas för järnvägens underställ enligt SNCF.

DESIGN

För variabel positionering av horisontella skenor, t.ex. för kretskort med standardformat

Perforeringsgrad 58 %

Lämplig för användning med alla horisontella skenor

Material:	Aluminium
Produkttyp:	Täckplatta
Produktfamilj:	EuropacPRO
Yta:	Passiverad
Typ:	Perforerad
Fungerar med:	Underrack



SPECIFIKATIONER

Katalognummer	Rackbredd	Djup	Antal i förpackningen	Paketenhet	Vridmoment
21500-037	84HP	235mm	2	Par	2.1N·m
21500-124	36HP	175mm	2	Par	2.1N·m
21500-123	36HP	55mm	2	Par	2.1N·m
21500-122	36HP	235mm	2	Par	2.1N·m
21500-048	84HP	175mm	2	Par	2.1N·m
21500-038	84HP	55mm	2	Par	2.1N·m

VARNING

nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation,

missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Vårt starka utbud av varumärken:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE