


Frontpanel EMC-skärmningssats i rostfritt stål



EMC-packningarna av rostfritt stål sätts in i de laterala skårorna på de skärmningsbara frontpanelerna (2 stycken per frontpanel).

DESIGN

EMC-packningarna av rostfritt stål sätts in i de laterala skårorna på de skärmningsbara frontpanelerna (2 stycken per frontpanel)

EMC-kontaktlist, rostfritt stål

Temperaturområde -200 C... +160 OC

- Material:** Rostfritt stål
Produktfamilj: EuropacPRO; RatiopacPRO; RatiopacPRO, luft; PropacPRO; Plugin-enhet av ramtyp
Produkttyp: Avskärmningssats
Fungerar med: Underrack; Lådor; Frontpaneler




SPECIFIKATIONER

Katalognummer	Rackhöjd	Antal i förpackningen	Djup (D)	Höjd (H)	Bredd (W)
21101-705	3U	10	2.22mm	97mm	4.97mm
21101-707	6U	10	2.22mm		4.97mm
21101-706	3U	100	2.22mm	97mm	4.97mm
21101-708	6U	100			
21101-709	9U	10	2.22mm		4.97mm
21101-710	9U	100			
21101-713	4U	10	2.22mm	142mm	4.97mm
21101-714	4U	100			
21101-775	2U	10	2.22mm	52mm	4.97mm
21101-776	2U	100			
21101-777	5U	10			
21101-778	5U	100			

YTTERLIGARE PRODUKTINFORMATION

Monteringsverktyget beställs separat.

DIAGRAMS



VARNING

nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab
Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff

