


Panhead skruv, Pozidriv



Panhead skruv, Pozidriv.

DESIGN

Panhead skruv, pozidriv

Produkttyp: Skruv
Material: Stål



SPECIFIKATIONER

Table 1/2

Katalognummer	Diameter	Längd	Yta	Antal i förpackningen	Trådstorlek	Produktfamilj
21102-024	3mm	6mm	Zinkpläterad	100	M3	
21120-150	5mm	10mm	Zinkpläterad	100	M5	
21101-314		5mm	Förtennad	100	M2.5	
21100-022	6mm	16mm	Zinkpläterad	100	M6	EuropacPRO, RatiopacPRO, RatiopacPRO, luft, CompacPRO, PropacPRO, Comptec, Inpac, MultipacPRO
21120-203	6mm	16mm	Zinkpläterad	100	M6	
21100-021	6mm	16mm	Zinkpläterad	50	M6	EuropacPRO, RatiopacPRO, RatiopacPRO, luft, CompacPRO, PropacPRO, Comptec, Inpac, MultipacPRO
21120-202	6mm	16mm	Zinkpläterad	50	M6	

Katalognummer	Diameter	Längd	Yta	Antal i förpackningen	Trådstorlek	Produktfamilj
21100-650	6mm	16mm	Zinkpläterad	100	M6	EuropacPRO, RatiopacPRO, RatiopacPRO, luft, CompacPRO, PropacPRO, Comptec, Inpac, MultipacPRO
21101-219		6mm	Förtenna d	100	M2.5	Plugin-enhet av ramtyp
21101-069		8mm	Förtenna d	100	M2.5	Plugin-enhet av ramtyp
21101-220		10mm	Förtenna d	100	M2.5	Plugin-enhet av ramtyp
21101-221		12mm	Förtenna d	100	M2.5	Plugin-enhet av ramtyp
21100-788		12mm	Zinkpläterad	100	M5	EuropacPRO
21101-222		16mm	Förtenna d	100	M2.5	Plugin-enhet av ramtyp

Table 2/2

Katalognummer	Typ	Fungerar med	Gängtyp	Certifieringar
21102-024	Skruv med pannhuvud		Metrisk	RoHS
21120-150	Kodningsblock	Skåp		RoHS
21101-314	Skruv med pannhuvud	Bakplaner, Testadaptrar		RoHS
21100-022	Skruv med pannhuvud	Frontpaneler, Eurorack, Novastar, Varistar, Varistar CP		RoHS
21120-203	Skruv med pannhuvud	Frontpaneler, Eurorack, Novastar, Varistar, Varistar CP		
21100-021	Skruv med pannhuvud	Frontpaneler, Eurorack, Novastar, Varistar, Varistar CP		RoHS
21120-202	Skruv med pannhuvud	Frontpaneler, Eurorack, Novastar, Varistar, Varistar CP		
21100-650	Skruv med pannhuvud	Frontpaneler, Eurorack, Novastar, Varistar, Varistar CP		RoHS
21101-219	Skruv med pannhuvud	Bakplaner, Testadaptrar		RoHS
21101-069	Skruv med pannhuvud	Bakplaner, Testadaptrar		RoHS
21101-220	Skruv med pannhuvud	Bakplaner, Testadaptrar		RoHS

Katalognummer	Typ	Fungerar med	Gängty p	Certifieringa r
21101-221	Skruv med pannhuvud	Bakplaner, Testadaptrar		RoHS
21100-788	Skruv med pannhuvud	Underrack		RoHS
21101-222	Skruv med pannhuvud	Bakplaner, Testadaptrar		RoHS

VARNING

nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Vårt starka utbud av varumärken:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE