

Teleskopskenor C-profil för skåp



Teleskopskenor med styrprofil för montering i skåp med 25 kg lastkapacitet.

DESIGN

För montering av 84 HP breda underrack i 19-tumsplanet

Lastkapacitet: 25 kg per par.

Styrprofilen (1) är anpassad till infästningsmåttet i skåpet (den är bultad i skåpets 19-tums profil); adapterskenan (3) är anpassad till djupet och infästningsmåttet på understället (den sätts in i styrprofilen som en teleskopskena)

Yta:	Anodiserad
Material:	Aluminium
Produkttyp:	Teleskopskena
Typ:	C-profil



SPECIFIKATIONER

Katalognummer	Djup	Antal i förpackningen
24562-446	250mm	2
24562-449	600mm	2
24562-451	800mm	2
24562-452	900mm	2
24562-473	1200mm	2
24562-474	800mm	2
24562-460	500mm	2
24562-461	600mm	2
24562-464	600mm	2
24562-466	800mm	2
24562-467	900mm	2
24562-468	1000mm	2
24562-472	1100mm	2

YTTERLIGARE PRODUKTINFORMATION

Inget skydd mot utsugning, inget stopp vid full förlängning.

Förstärkningsskenan och C-rälsen har testats i enlighet med den ryska atomenergimyndighetens GAN-standarder.

VARNING

nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab
Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



©2026 nVent. Alla nVent-märken och -logotyper ägs eller licensieras av nVent Services GmbH eller dess närliggande bolag. Alla andra varumärken tillhör respektive ägare. nVent förbehåller sig rätten att ändra specifikationer utan föregående meddelande.

This document is system-generated.