

Varistar CP LHX+-kabinett

Varistar CP LHX + vätskekylda skåp är konstruerade för att leverera lokal energieffektiv kylning till utrustningen i installationer där omgivningsluften inte filtreras eller temperaturregleras. Den innehåller en LHX5 / LHX10 kylare monterad i botten direkt på 19" Stolpen. Varm luft dras från skåpets bakre del, kyla i luft- /vätskevärmväxlaren och matas in i den främre tryckkammaren. Det förseglade skåpet säkerställer att ingen luft byts ut mot omgivningen och att ljudnivån förblir låg.

DESIGN

Skåp med integrerad LHX + 19" I rackkylare, kylkapacitet upp till 10 kW med temperaturnoggrannhet på $\pm 0,1$ K eller C.

Kylenhet monterad på 19-tums upprätt längst ned och styrenheten längst upp. Detta lämnar 35 U användbart utrymme

Packningar minskar ljudnivån så lågt som 50,4 dB(A) på 0,2 m avstånd och drar in omgivningsluften i skåpet

Kapslingar med effektiv kabeldragning med minimal effekt på IP- och EMC-prestanda

Alla övervaknings- och hanteringsfunktioner kan fjärrstyras

Max. statisk lastkapacitet 1600 kg

VARNING

nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff