

# +多件式导轨, Mid-Piece Aluminium/Plastic Extrusion

适用塑料或铝挤压件多件式导轨的导轨中间件。适合标准型、附件型、4.4" PCB 型导轨和带编码装置的尾端件。


## 功能

中间型材，适合在 2 mm 宽的凹槽安装导轨

需要 2 个塑料尾端件；这些尾端件被推入中间型材两端

导轨可以卡入水平横梁（铝挤压件）或 1.5 mm 厚的板中

存储温度：-40 °C ... 130 °C



产品系列: EuropacPRO; RatiopacPRO; RatiopacPRO AIR; CompacPRO; PropacPRO; MultipacPRO; Inpac

产品类型: 导轨

类型: 中段



## 技术参数

Table 1/2

| 物料号       | 材料  | 颜色 | 包装数量 | 板深度    | 槽宽 | 颜色代码     |
|-----------|-----|----|------|--------|----|----------|
| 34560-891 | 铝   | 银色 | 1    | 160mm  | 2  |          |
| 34560-893 | 铝   | 银色 | 1    | 280mm  | 2  |          |
| 34564-891 | PVC | 灰色 | 1    | 160mm  | 2  | RAL 7035 |
| 34564-893 | PVC | 灰色 | 1    | 280mm  | 2  | RAL 7035 |
| 34564-900 | PVC | 灰色 | 1    | 1000mm | 2  | RAL 7035 |
| 34564-892 | PVC | 灰色 | 1    | 220mm  | 2  | RAL 7035 |
| 34560-900 | 铝   | 银色 | 1    | 1000mm | 2  |          |
| 34560-892 | 铝   | 银色 | 1    | 220mm  | 2  |          |

| Table 2/2 |      |             |
|-----------|------|-------------|
| 物料号       | 完成   | 搭配          |
| 34560-891 | 阳极氧化 | 插箱, 仪器箱, 机箱 |
| 34560-893 | 阳极氧化 | 插箱, 仪器箱, 机箱 |
| 34564-891 |      | 插箱, 仪器箱, 机箱 |
| 34564-893 |      | 插箱, 仪器箱, 机箱 |
| 34564-900 |      | 插箱, 仪器箱, 机箱 |
| 34564-892 |      | 插箱, 仪器箱, 机箱 |
| 34560-900 | 阳极氧化 | 插箱, 仪器箱, 机箱 |
| 34560-892 | 阳极氧化 | 插箱, 仪器箱, 机箱 |

其他产品详情

可能按标准包装数量 (SPQ) 交货。以单件为单位定价。

一个导轨由 1 对头部件和 1 个型材件组成。

请注意，交货数量会按照声明的标准包装量执行（例如，5 件、10 件、50 件等）我们会将不符合规定的订购数量（例如 2 件）更改为下一个可执行的标准包装量发货。

警告

应仅根据 nVent 的产品说明书与培训材料安装并使用 nVent 的产品。可访问 [www.nvent.com](http://www.nvent.com) 获取说明书，或者向您的 nVent 客服代表索取。错误安装、使用不当、滥用或未能完全遵守 nVent 的说明与警告，可能会造成产品故障、财产损失、严重的人身伤害及死亡和/或使得保修服务无效。

| North America     | Europe                 | Asia                 | Middle East & India         |
|-------------------|------------------------|----------------------|-----------------------------|
| All locations     | Straubenhardt, Germany | Shanghai, China      | Dubai, United Arab Emirates |
| +1.763.422.2661   | +49.7082.794.0         | +86.21.2412.6943     |                             |
| Chat with us:     | Betschdorf, France     | Qingdao, China       | +971.4.378.1700             |
| nvent.com/schroff | +33.3.88.90.64.90      | +86.532.8771.6101    | Bangalore, India            |
|                   | Warsaw, Poland         | Singapore            | +91.80.6715.2001            |
|                   | +48.22.209.98.35       | +65.6768.5800        | Istanbul, Turkey            |
|                   | Assago, Italy          | Shin-Yokohama, Japan | +90.216.250.7374            |
|                   | +39.02.932.7141        | +81.45.476.0271      | Chat with us:               |
|                   | Chat with us:          | Chat with us:        | nvent.com/schroff           |
|                   | nvent.com/schroff      | nvent.com/schroff    |                             |



我们强大的品牌组合:

CADDY   ERICO   HOFFMAN   ILSCO   SCHROFF   TRACHTE