

# 垫圈

用于固定 PCB 的垫圈。

## 功能

垫圈



产品类型: 垫圈

类型: 垫圈



## 技术参数

Table 1/2

| 物料号       | 材料    | 完成 | 包装数量 | 附件类型 | 颜色 | 高度  |
|-----------|-------|----|------|------|----|-----|
| 21101-964 | 聚酰胺 6 |    | 100  | 安装硬件 |    |     |
| 21101-121 | 聚酰胺 6 |    | 100  | 安装硬件 | 白色 | 5mm |
| 21100-015 | ABS   |    | 50   | 安装硬件 |    |     |
| 21100-016 | ABS   |    | 100  | 安装硬件 |    |     |
| 21100-721 | 钢     | 镀镍 | 100  | 安装硬件 |    |     |

Table 2/2

| 物料号       | 产品系列 | 宽度  | 搭配                                             | 扭矩       |
|-----------|------|-----|------------------------------------------------|----------|
| 21101-964 |      |     | 前面板, Eurorack, Novastar, Varistar, Varistar CP | 0.3N · m |
| 21101-121 |      | 5mm | 背板                                             |          |

| 物料号       | 产品系列                                                                            | 宽度 | 搭配                                             | 扭矩 |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------|----|------------------------------------------------|----|
| 21100-015 | RatiopacPRO, RatiopacPRO AIR, CompacPRO, PropacPRO, Comptec, Inpac, MultipacPRO |    | 前面板, Eurorack, Novastar, Varistar, Varistar CP |    |
| 21100-016 | RatiopacPRO, RatiopacPRO AIR, CompacPRO, PropacPRO, Comptec, Inpac, MultipacPRO |    | 前面板, Eurorack, Novastar, Varistar, Varistar CP |    |
| 21100-721 |                                                                                 |    | 前面板, 框架式插入单元                                   |    |

其他产品详情

IEEE 插件所需的数量 (3U/6U)

带拉拔式把手的 2 型插件所需的数量 (3U/6U)

警告

应仅根据 nVent 的产品说明书与培训材料安装并使用 nVent 的产品。可访问 [www.nvent.com](http://www.nvent.com) 获取说明书，或者向您的 nVent 客服代表索取。错误安装、使用不当、滥用或未能完全遵守 nVent 的说明与警告，可能会造成产品故障、财产损失、严重的人身伤害及死亡和/或使得保修服务无效。

North America

All locations  
+1.763.422.2661  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

Europe

Straubenhardt, Germany  
+49.7082.794.0  
Betschdorf, France  
+33.3.88.90.64.90  
Warsaw, Poland  
+48.22.209.98.35  
Assago, Italy  
+39.02.932.7141  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

Asia

Shanghai, China  
+86.21.2412.6943  
Qingdao, China  
+86.532.8771.6101  
Singapore  
+65.6768.5800  
Shin-Yokohama, Japan  
+81.45.476.0271  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates  
+971.4.378.1700  
Bangalore, India  
+91.80.6715.2001  
Istanbul, Turkey  
+90.216.250.7374  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)



我们强大的品牌组合:

CADDY   ERICO   HOFFMAN   ILSCO   SCHROFF   TRACHTE