

Wire Basket Tray Cover



The nVent CADDY Wire Basket Tray Cover provides dependable top-side protection for high-performance cables installed in continuous pathways. Featuring a tool-free, snap-on design with integrated indents that lock securely over the top tray wires, the Cover installs in seconds—no screwdriver, no additional hardware.

Designed to conform with the nVent CADDY Wire Basket Tray, its steel construction helps safeguard critical systems in demanding environments—such as data centers—while supporting a clean, consistent and fast installation.

DESIGN

Tool-free, snap-on installation locks securely without additional hardware

Solid steel construction helps prevent dust and debris from falling onto cables

Designed to fit over nVent CADDY Wire Basket Tray

SPECIFIKATIONER

Katalognummer	Material	Yta	Färg
COVER12	Stål	Förgalvaniserad	
COVER12BA	Stål	Förgalvaniserad	Svart
COVER12S4	Rostfritt stål 304		
COVER18	Stål	Förgalvaniserad	
COVER18BA	Stål	Förgalvaniserad	Svart
COVER18S4	Rostfritt stål 304		
COVER2	Stål	Förgalvaniserad	
COVER24	Stål	Förgalvaniserad	
COVER24BA	Stål	Förgalvaniserad	Svart
COVER2BA	Stål	Förgalvaniserad	Svart
COVER2S4	Rostfritt stål 304		
COVER4	Stål	Förgalvaniserad	
COVER4BA	Stål	Förgalvaniserad	Svart

Katalognummer	Material	Yta	Färg
COVER4S4	Rostfritt stål 304		
COVER6	Stål	Förgalvaniserad	
COVER6BA	Stål	Förgalvaniserad	Svart
COVER8	Stål	Förgalvaniserad	
COVER8BA	Stål	Förgalvaniserad	Svart
COVER8S4	Rostfritt stål 304		

VARNING

nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.

North America

+1.800.753.9221
Option 1 – Customer Care
Option 2 – Technical
Support

Europe

Netherlands:
+31 800-0200135
France:
+33 800 901 793

Europe

Germany:
800 1890272
Other Countries:
+31 13 5835404

APAC

Shanghai:
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney:
+61 2 9751 8500



©2026 nVent. Alla nVent-märken och -logotyper ägs eller licensieras av nVent Services GmbH eller dess närliggande bolag. Alla andra varumärken tillhör respektive ägare. nVent förbehåller sig rätten att ändra specifikationer utan föregående meddelande.

This document is system-generated.

nVent.com/ENDD1

