

# Stängselklämma, en ledare



The nVent ERICO Fence Clamp, One Conductor provides a secure and reliable grounding and bonding connection point for fence posts and gate structures, which is crucial for protecting equipment and personnel from electrical hazards. Engineered for durability and long-term performance, this specific clamp for a single conductor ensures system integrity in various industrial, commercial, and utility applications. Its versatile design and corrosion-resistant materials offer a dependable solution, simplifying installation while providing a lasting, maintenance-friendly connection that upholds the safety and resilience of your grounding infrastructure.

## DESIGN

Stöldavskräckande utseende

Tillbehör i rostfritt stål ingår

Tennplätering minimerar risken för korrosion

Med klämmor kan ledningen läggas antingen parallellt eller i rät vinkel mot röret

Versatile design accepts the conductor placement either parallel or at right angles to the pipe or post

**Material:** Brons;Rostfritt stål, 304 (EN 1.4301)

**Yta:** Förtentat

## SPECIFIKATIONER


| Katalognummer | Artikelnummer | Stängselstolpe, storlek, nominell | Stängselstolpe, ytterdiameter, faktisk (Ø) | Ledarstorlek                                                                | nVent ERICO Cu-Bond-ledare | Uppfyller    |
|---------------|---------------|-----------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------|
| FC074         | 198402        | 1 1/2"                            | 48 mm                                      | 2/0, fast – 250 kcmil, flertrådig, 50 mm², flertrådig – 120 mm², flertrådig |                            |              |
| FC075         | 198403        | 2"                                | 60 mm                                      | #4 fast – 2/0, flertrådig, 16 mm², flertrådig – 70 mm², flertrådig          | CBSC8                      | IEC® 62561-1 |
| FC076         | 198404        | 2"                                | 60 mm                                      | 2/0, fast – 250 kcmil, flertrådig, 50 mm², flertrådig – 120 mm², flertrådig | CBSC10, CBSC13             | IEC® 62561-1 |

| Katalognummer | Artikelnummer | Stängselstolpe, storlek, nominell | Stängselstolpe, ytterdiameter, faktisk (Ø) | Ledarstorlek                                                                | nVent ERICO Cu-Bond-ledare | Uppfyller |
|---------------|---------------|-----------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------|
| FC082         | 198411        | 3 1/2"                            | 102 mm                                     | 2/0, fast – 250 kcmil, flertrådig, 50 mm², flertrådig – 120 mm², flertrådig |                            |           |
| FC078         | 198406        | 2 1/2"                            | 73 mm                                      | 2/0, fast – 250 kcmil, flertrådig, 16 mm², flertrådig – 120 mm², flertrådig |                            |           |
| FC079         | 198407        | 3"                                | 89 mm                                      | #4 fast – 2/0, flertrådig, 16 mm², flertrådig – 70 mm², flertrådig          |                            |           |

## YTTERLIGARE PRODUKTINFORMATION

IEC-överensstämmelse gäller endast för angivna nVent ERICO Cu-Bond ledningar.

## DIAGRAMS



## VARNING

nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på [www.nvent.com](http://www.nvent.com) och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.

⚠ WARNING: This product can expose you to chemicals including lead, which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to [www.P65Warnings.ca.gov](http://www.P65Warnings.ca.gov).

**North America**

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical

Support

**Europe**

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

**Europe**

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

**APAC**

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Vårt starka utbud av varumärken:

**CADDY**

**ERICO**

**HOFFMAN**

**ILSCO**

**SCHROFF**

**TRACHTE**