

TCB gängad samlingsskena med fästspår



DESIGN

End slots can be used to fix busbar to a support or connect the main input conductor

Heavy-duty power connection

Circuit breaker, generator and prefabricated power network conductor

Alternative to large and multiple cables

Earth/ground connection

Power distribution

Rounded edges

Material: Koppar



SPECIFIKATIONER

Table 1/2


Katalognummer	Artikelnummer	Bredd (W)	Tjocklek (T)	Längd (L)	Trådstorlek (TS)	Vridmoment (TQ)
TCB15X5-1M	550210	15 mm	5 mm	990mm	M6	6 N·m
TCB20X5-1M	550220	20 mm	5 mm	990mm	M6	6 N·m
TCB20X5-2M	549010	20 mm	5 mm	1985mm	M6	6 N·m
TCB30X5-2M	549020	30 mm	5 mm	1985mm	M6	6 N·m
TCB32X5-1M	550230	32 mm	5 mm	990mm	M6	6 N·m
TCBS15X5-2M	549000	15 mm	5 mm	1985mm	M6	6 N·m

Table 2/2

Katalognummer	Artikelnummer	A.	B.	C.	Enhetsvikt
TCB15X5-1M	550210	25 mm	12 mm	8 mm	0.65 kg
TCB20X5-1M	550220	25 mm	14 mm	10 mm	0.85 kg
TCB20X5-2M	549010	25 mm	14 mm	10 mm	1.67 kg
TCB30X5-2M	549020	25 mm	16 mm	12 mm	2.5 kg
TCB32X5-1M	550230	25 mm	16 mm	12 mm	1.35 kg

Katalognummer	Artikelnummer	A.	B.	C.	Enhetsvikt
TCBS15X5-2M	549000	17.5 mm	12 mm	8 mm	1.19 kg

DIAGRAMS



VARNING

nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.

North America

+1.800.753.9221
 Option 1 – Customer Care
 Option 2 – Technical
 Support

Europe

Netherlands:
 +31 800-0200135
 France:
 +33 800 901 793

Europe

Germany:
 800 1890272
 Other Countries:
 +31 13 5835404

APAC

Shanghai:
 + 86 21 2412 1618/19
 Sydney:
 +61 2 9751 8500



©2026 nVent. Alla nVent-märken och -logotyper ägs eller licensieras av nVent Services GmbH eller dess närliggande bolag. Alla andra varumärken tillhör respektive ägare. nVent förbehåller sig rätten att ändra specifikationer utan föregående meddelande.

This document is system-generated.