

Dörrmonteringsprofiler, MMDP



Montageprofilerna skyddar skåpdörren från att böjas och gör det lätt att montera elektriska komponenter och andra tillbehör.

DESIGN

Beskrivning: För att förstärka dörren, monteras i befintliga bultar på dörrens insida. 10 mm hålbild. Dessa dörrprofiler kan inte användas med skåp i AFS-serien.

Material: 1.2 mm galvaniserad stålplåt.

Dimensioner: 15x14 mm.

Leveransförpackning: 1 par med monteringsmaterial.

Kommentar: Väggh monterade skåp i stål med höjden 600 mm och högre har MMDP-dörrprofiler. Profiler måste beställas som tillbehör för väggmonterade skåp i rostfritt stål.

Material: Stålplåt
Yta: Galvaniserad
Tjocklek: 1.2mm

SPECIFIKATIONER

Katalognummer	E-nummer	Höjd	Bredd	Djup	Produktfamilj	Skåpmaterial
MMDP100	2503119	938mm	15mm	14mm	Väggskåp, Gränssnitt mellan människa och maskin	Stålplåt
MMDP120	2503120	1138mm	15mm	14mm	Väggskåp, Gränssnitt mellan människa och maskin	Stålplåt
MMDP040	2503114	338mm	15mm	14mm	Väggskåp, Gränssnitt mellan människa och maskin	Stålplåt
MMDP050	2503115	438mm	15mm	14mm	Väggskåp, Gränssnitt mellan människa och maskin	Stålplåt
MMDP060	2503116	538mm	15mm	14mm	Väggskåp, Gränssnitt mellan människa och maskin	Stålplåt
MMDP080	2503118	738mm	15mm	14mm	Väggskåp, Gränssnitt mellan människa och maskin	Stålplåt
MMDP140	2503121	1338mm	15mm	14mm	Väggskåp, Gränssnitt mellan människa och maskin	Stålplåt
MMDP070	2503117	638mm	15mm	14mm	Väggskåp, Gränssnitt mellan människa och maskin	Stålplåt

YTTERLIGARE PRODUKTINFORMATION

Inte lämplig för AFS.

VARNING

nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.



©2026 nVent. Alla nVent-märken och -logotyper ägs eller licensieras av nVent Services GmbH eller dess närliggande bolag. Alla andra varumärken tillhör respektive ägare. nVent förbehåller sig rätten att ändra specifikationer utan föregående meddelande.

This document is system-generated.