

Främre/bakre socklar, PF

Den främre och bakre sockeln bidrar till kabeldragning utan några begränsningar enligt VDE 0113-standard. Eftersom sockeln skapar extra utrymme under skåpet blir det lätt att installera kablar.



DESIGN

Beskrivning: För kabelgenomföring utan begränsningar och i enlighet med VDE 0113. Sockeln består av fyra hörn med demonterbara plåtar. Tillverkad i höjderna 100mm och 200mm. Den 200mm höga sockeln består av två ryggplåtar för enklare kabeldragning samt en frontplåt. Dubbelbockade för ökad hållfasthet. Gavelplåtar PS och/eller sammanbyggnadsprofil (PCP) beställs separat.

Material: Stålblåt. Hörn: 2 mm, plåtar: 1.5 mm.

Ytbehandling: Pulverlack RAL 7022 med strukturerad yta.

Leveransförpackning: 1 sats med 4 st hörn inklusive täcklock och front- och ryggplåt/ar samt monteringsmaterial för gavelplåtar PS/PSK/PST.

Erforderliga tillbehör: Komplettera med gavelplåtar PS (MultiFlex), PST (MPC/MPG) för en komplett sockel. Vid sammanbyggda socklar, använd sammanbyggnadsprofil (PCP).

Tjocklek: 1.5mm
Material: Stålblåt
Yta: Pulverlackerad
Färgkod: RAL 7022
Färg: Umbra Gray

SPECIFIKATIONER

Katalognummer	Höjd	Bredd	Djup	Produktfamilj	Skåpmaterial
PF1120	100mm	1200mm	63mm	Fristående	Stålblåt
PF1100	100mm	1000mm	63mm	Fristående	Stålblåt
PF2120	200mm	1200mm	63mm	Fristående	Stålblåt
PF1060	100mm	600mm	63mm	Fristående	Stålblåt
PF1080	100mm	800mm	63mm	Fristående	Stålblåt
PF2040	200mm	400mm	63mm	Fristående	Stålblåt
PF1050	100mm	500mm	63mm	Fristående	Stålblåt

Katalognummer	Höjd	Bredd	Djup	Produktfamilj	Skåpmaterial
PF2100	200mm	1000mm	63mm	Fristående	Stålplåt
PF2050	200mm	500mm	63mm	Fristående	Stålplåt
PF2060	200mm	600mm	63mm	Fristående	Stålplåt
PF1040	100mm	400mm	63mm	Fristående	Stålplåt
PF2080	200mm	800mm	63mm	Fristående	Stålplåt

YTTERLIGARE PRODUKTINFORMATION

För 1600 mm breda kapslingar, används 2 st 800 mm breda socklar.

VARNING

nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.



Vårt starka utbud av varumärken:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE