

Hygienic Design Terminal Box, HDTB



nVent HOFFMANs kopplingslåda med hygienisk design i HDTB-sortimentet är särskilt utformad för att skydda viktig utrustning i miljöer med höga hygienkrav och för att vara lätt att göra ren. Med självdränerande släta ytor, design utan springor och hög skyddsklass minimerar skåpet hygienrisker och bidrar till att minska stilleståndstiden för att öka produktiviteten.

BRANSCHSTANDARDS

cULus_UL Listed

CE, UK CA, UL

DESIGN

Material: AISI 304L granulerat rostfritt stål. Stomme och hölje: 1,5 mm.

Kapsling: Bockad och sömsvetsad. Fyra M6x13-bultar för bottenprofils-/fästplattemontering.

Hölje: Bockad och sömsvetsad. Sidor med 3° lutning. AISI 316 HD-bultar med blå silikonpackning medföljer.

Packning: En löstagbar silikonpackning i ett stycke med gjutna hörn bidrar till att säkerställa ordentlig tätning och gör det snabbare och enklare att ta bort och byta ut den vid rengöring och underhåll. Silikonet uppfyller FDA 21 CFR 177.2600. Färg: blå (RAL 5010).

Kabelgenomföring: Inga flänsöppningar som standard för att minimera hygienrisker.

Jordning: M8x18 mm jordbultar i stomme och hölje, M8-muttrar, jordningsbrickor och jordningsetiketter.

Kapslingsklass: Motsvarar IP 66/69 | TYP 4X, 13 | IK08.

Ytbehandling: 400 granulerat rostfritt stål, polerat till Ra < 0.8 µm.

Leverans: Stomme med hölje och monteringstillbehör.

Tilläggsinformation: För tillbehör på utsidan av skåpet, se avsnittet om HD-tillbehör.

Material: Rostfritt stål, 304L

Yta: Borstad

Tjocklek: 1.5mm

SPECIFIKATIONER

Katalognummer	E-nummer	Höjd	Bredd	Djup
HDTB151508	2507195	150mm	150mm	80mm
HDTB151512	2507196	150mm	150mm	120mm
HDTB202012	2507197	200mm	199mm	120mm
HDTB203012	2507198	200mm	299mm	120mm
HDTB204012	2507199	200mm	400mm	120mm
HDTB304012	2507200	300mm	400mm	120mm

VARNING

nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.

