

Låssystem för lyfthandtag, LHC



Låsinsatserna och cylindrarna kan monteras fristående i lyfthandtaget, vilket innebär att många kombinationer kan skapas. Detta minskar antalet lagrade handtag.

DESIGN

Beskrivning: Låsinsatser halvcylinder/cylinder. Används tillsammans med vridhandtag LHC.

Leveransförpackning: 1 st.

Färg: Svartgrå
Yta: Jämn matt

SPECIFIKATIONER

Katalognummer	Höjd	Bredd	Djup	Nyckeltyp	Nyckelkod	Cylindertyp
LHC534	37mm	23mm	41mm	Adapter för andra halvcylindrar (DIN18252)		Hälften
LHC5213121E	37mm	23mm	41mm	Ronis	3121E.	Hälften
LHC526	37mm	23mm	41mm	Triangel 7 mm		Rund
LHC527	37mm	23mm	41mm	Triangel 8 mm		Rund
LHC528	37mm	23mm	41mm	Dubbelbit 3 mm		Rund
LHC524	37mm	23mm	41mm	Fyrkantig 8 mm		Rund
LHC531	37mm	23mm	41mm	Låskolv skårad 2 x 4 mm		Rund
LHC536	37mm	23mm	41mm	Push button only		Rund
LHC5212132E	37mm	23mm	41mm	Ronis	2132E	Hälften
LHC523	37mm	23mm	41mm	Fyrkantig 7 mm		Rund
LHC533	37mm	23mm	41mm	Cylinder nr E1 (VW), utan nyckel		Hälften
LHC529	37mm	23mm	41mm	Dubbelbit 5 mm		Rund
LHC535	37mm	23mm	41mm	Adapter för ASSA ABLOY- och Trio Ving-cylindrar		Hälften
LHC521	37mm	23mm	41mm	Ronis	C21323	Hälften
LHC522	37mm	23mm	41mm	Ronis	C21323	Rund
LHC530	37mm	23mm	41mm	Daimler Benz		Rund

YTTERLIGARE PRODUKTINFORMATION

* Andra nyckelnummer tillgängliga på förfrågan. ** Nyckelnummer 333, 1333, EK333 och GX130 är samma. *** Beställ separat nyckel LSMK för fyrkant 8mm samt triangel 8mm.

VARNING

nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.



Vårt starka utbud av varumärken:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE