

Partiella dörrar för golvstående skåp, DP

Moduldörrar erbjuder många olika lättillgängliga konfigurationer av separata fack i skåpet.



DESIGN

Beskrivning: Delar in skåpfronten i sektioner tillsammans med horisontella spröjs CDH/CDHK. Försedd med lås, DIN 3 mm (1 st lås t.o.m. 300 mm, 2 st fr.o.m. 400 mm).

Material: 1.75 mm stålplåt.

Ytbehandling: Pulverlack RAL 7035 med strukturerad yta.

Kapslingsklass: IP 44.

Leveransförpackning: 1 st dörr med gångjärn, lås DIN 3 mm och monteringsmaterial.

Erforderliga tillbehör: Lägg till CDH för MC-ramar och använd CDHK för MK-ramar. Använd DPC / DPCV för topp- och bottenpaneler.

Färg: Ljusgrå
Material: Stålplåt
Yta: Pulverlackerad
Färgkod: RAL 7035

SPECIFIKATIONER

Table 1/2

Katalognummer	Höjd	Bredd	Djup	Produktfamilj	Skåpmaterial
DP01506R5	150mm	600mm	17mm	Fristående	Stålplåt

Katalognummer	Höjd	Bredd	Djup	Produktfamilj	Skåpmaterial
DP10008R5	1000mm	800mm	17mm	Fristående	Stålplåt
DP03006R5	300mm	600mm	17mm	Fristående	Stålplåt
DP02506R5	250mm	600mm	17mm	Fristående	Stålplåt
DP01508R5	150mm	800mm	17mm	Fristående	Stålplåt
DP04006R5	400mm	600mm	17mm	Fristående	Stålplåt
DP05006R5	500mm	600mm	17mm	Fristående	Stålplåt
DP02004R5	200mm	400mm	17mm	Fristående	Stålplåt
DP06008R5	600mm	800mm	17mm	Fristående	Stålplåt
DP12006R5	1200mm	600mm	17mm	Fristående	Stålplåt
DP06004R5	600mm	400mm	17mm	Fristående	Stålplåt
DP08006R5	800mm	600mm	17mm	Fristående	Stålplåt
DP02504R5	250mm	400mm	17mm	Fristående	Stålplåt
DP04004R5	400mm	400mm	17mm	Fristående	Stålplåt
DP05004R5	500mm	400mm	17mm	Fristående	Stålplåt
DP03008R5	300mm	800mm	17mm	Fristående	Stålplåt
DP10006R5	1000mm	600mm	17mm	Fristående	Stålplåt
DP02008R5	200mm	800mm	17mm	Fristående	Stålplåt
DP08008R5	800mm	800mm	17mm	Fristående	Stålplåt
DP02006R5	200mm	600mm	17mm	Fristående	Stålplåt

Table 2/2

Katalognummer	Höjd	Bredd	Djup	Produktfamilj	Skåpmaterial
DP03004R5	300mm	400mm	17mm	Fristående	Stålplåt
DP01504R5	150mm	400mm	17mm	Fristående	Stålplåt
DP12008R5	1200mm	800mm	17mm	Fristående	Stålplåt
DP02508R5	250mm	800mm	17mm	Fristående	Stålplåt
DP05008R5	500mm	800mm	17mm	Fristående	Stålplåt
DP04008R5	400mm	800mm	17mm	Fristående	Stålplåt
DP06006R5	600mm	600mm	17mm	Fristående	Stålplåt

VARNING

nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.



Vårt starka utbud av varumärken:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE