

Regnhuvor, MSST

Ett regntak i rostfritt stål ger skydd via ett sluttande tak och skyddar installerade komponenter från att vatten som samlats tränger in i skåpet när dörren öppnas.

DESIGN

Beskrivning: Ska monteras som extra skydd på skåp i rostfritt stål. Taket sluttar något och har en dropplist.

Material: 1,5 mm. Rostfri plåt 304 kval.

Ytbehandling: 400 förslipat rostfritt stål.



Tjocklek: 1.5mm
Yta: Borstad

SPECIFIKATIONER

Table 1/2

Katalognummer	Höjd	Bredd	Djup	Material	Produktfamilj	Skåpmaterial
MSST0650N-316	500mm	600mm	72mm	Rostfritt stål 316	Fristående	Stålplåt
MSST0640N-316	400mm	600mm	72mm	Rostfritt stål 316	Fristående	Stålplåt
MSST0860N	600mm	800mm	72mm	Rostfritt stål 304	Fristående	Stålplåt
MSST1060N	600mm	1000mm	72mm	Rostfritt stål 304	Fristående	Stålplåt
MSST0850N-316	500mm	800mm	72mm	Rostfritt stål 316	Fristående	Stålplåt
MSST1260N-316	600mm	1200mm	72mm	Rostfritt stål 316	Fristående	Stålplåt
MSST0650N	500mm	600mm	72mm	Rostfritt stål 304	Fristående	Stålplåt
MSST1060N-316	600mm	1000mm	72mm	Rostfritt stål 316	Fristående	Stålplåt
MSST0850N	500mm	800mm	72mm	Rostfritt stål 304	Fristående	Stålplåt
MSST1260N	600mm	1200mm	72mm	Rostfritt stål 304	Fristående	Stålplåt
MSST1040N-316	400mm	1000mm	72mm	Rostfritt stål 316	Fristående	Stålplåt
MSST1240N	400mm	1200mm	72mm	Rostfritt stål 304	Fristående	Stålplåt

Katalognummer	Höjd	Bredd	Djup	Material	Produktfamilj	Skåpmaterial
MSST0840N-316	400mm	800mm	72mm	Rostfritt stål 316	Fristående	Stålplåt
MSST0840N	400mm	800mm	72mm	Rostfritt stål 304	Fristående	Stålplåt
MSST1250N-316	500mm	1200mm	72mm	Rostfritt stål 316	Fristående	Stålplåt
MSST0660N	600mm	600mm	72mm	Rostfritt stål 304	Fristående	Stålplåt
MSST1240N-316	400mm	1200mm	72mm	Rostfritt stål 316	Fristående	Stålplåt
MSST0660N-316	600mm	600mm	72mm	Rostfritt stål 316	Fristående	Stålplåt
MSST1250N	500mm	1200mm	72mm	Rostfritt stål 304	Fristående	Stålplåt
MSST1050N	500mm	1000mm	72mm	Rostfritt stål 304	Fristående	Stålplåt

Table 2/2

Katalognummer	Höjd	Bredd	Djup	Material	Produktfamilj	Skåpmaterial
MSST1640N	400mm	1600mm	72mm	Rostfritt stål 304	Fristående	Stålplåt
MSST0640N	400mm	600mm	72mm	Rostfritt stål 304	Fristående	Stålplåt
MSST1050N-316	500mm	1000mm	72mm	Rostfritt stål 316	Fristående	Stålplåt
MSST1040N	400mm	1000mm	72mm	Rostfritt stål 304	Fristående	Stålplåt
MSST0860N-316	600mm	800mm	72mm	Rostfritt stål 316	Fristående	Stålplåt
MSST1640N-316	400mm	1600mm	72mm	Rostfritt stål 316	Fristående	Stålplåt

VARNING

nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.



Vårt starka utbud av varumärken:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE