

Sidosocklar Rostfritt stål, PSS



Sockelns sidostycken avskärmar extrautrymmet under skåpet om det skulle behövas.

DESIGN

Beskrivning: Gavelplåtar som täcker öppningar på sidorna på PFS-sockel. Dubbelbockade för maximal hållfasthet. Kan kombineras med sammankopplade och kompakta golvskåp i rostfritt stål.

Material: AISI 304/AISI 316L granulerat rostfritt stål.
Paneler: 1.5 mm.

Ytbehandling: 400 granulerat rostfritt stål.

Leveransförpackning: 2 paneler. Monteringstillbehör medföljer PFS.

SPECIFIKATIONER

Katalognummer	E-nummer	Höjd	Bredd	Djup	Produktfamilj	Material
PSS1040	2514285	100mm	400mm	27mm	Fristående	Rostfritt stål 304
PSS2040	2514288	200mm	400mm	27mm	Fristående	Rostfritt stål 304
PSS1050	2514286	100mm	500mm	27mm	Fristående	Rostfritt stål 304
PSS2050	2514289	200mm	500mm	27mm	Fristående	Rostfritt stål 304
PSS1060	2514287	100mm	600mm	27mm	Fristående	Rostfritt stål 304
PSS2060	2514291	200mm	600mm	27mm	Fristående	Rostfritt stål 304
PSS1040-316	2503410	100mm	400mm	27mm	Fristående	Rostfritt stål 316
PSS1050-316	2503411	100mm	500mm	27mm	Fristående	Rostfritt stål 316
PSS1060-316	2503412	100mm	600mm	27mm	Fristående	Rostfritt stål 316
PSS2040-316	2503415	200mm	400mm	27mm	Fristående	Rostfritt stål 316
PSS2050-316	2503416	200mm	500mm	27mm	Fristående	Rostfritt stål 316
PSS2060-316	2503417	200mm	600mm	27mm	Fristående	Rostfritt stål 316
PSS1080-316	2503413	100mm	800mm	27mm	Fristående	Rostfritt stål 316
PSS1100-316	2503414	100mm	999mm	27mm	Fristående	Rostfritt stål 316
PSS2080-316	2503418	200mm	800mm	27mm	Fristående	Rostfritt stål 316
PSS2100-316	2503419	200mm	999mm	27mm	Fristående	Rostfritt stål 316

VARNING

nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.



©2026 nVent. Alla nVent-märken och -logotyper ägs eller licensieras av nVent Services GmbH eller dess närliggande bolag. Alla andra varumärken tillhör respektive ägare. nVent förbehåller sig rätten att ändra specifikationer utan föregående meddelande.

This document is system-generated.